


# Produktdatablad

Specifikationer



Electronic alarm, Harmony XVS, black, PNP, mounting support DIN 96, 0...96 dB, 16 tones, 4 channels, 12...24 V DC

XVS96BMBP

! Utgången

! Utgått den: 21 juni 2022

EAN-kod: 3606480071997

## Produktdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Produktområde                  | Harmony XVS       |
| Typ Av Produkt Eller Komponent | Elektroniskt larm |
| Enhetens Korta Namn            | XVS               |

## Teknisk data

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Färg                                       | Svart                                                                                              |
| Material                                   | PC (polykarbonat): Täcklock plint<br>PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren): kontakthus |
| Märkning                                   | CE                                                                                                 |
| Överspänningskategori                      | Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140                                                           |
| Montagefästen                              | 96 mm DIN rail                                                                                     |
| [Us] Matningsspänning                      | 12...24 V DC                                                                                       |
| [Uimp] Nominellt Motstånd Mot Pulsspänning | 0,8 kV                                                                                             |
| Strömförbrukning                           | 250 mA vid 12 V<br>292 mA vid 12 V<br>292 mA vid 24 V<br>354 mA vid 24 V                           |
| Anslutningskapacitet                       | <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                         |
| Bredd                                      | 96 mm                                                                                              |
| Höjd                                       | 96 mm                                                                                              |
| Djup                                       | 58,1 mm                                                                                            |
| Produktens Vikt                            | 0,4 kg                                                                                             |

## Miljö

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Digital Utgångstyp                   | PNP                                                 |
| Signaltyp                            | 16 toners alarm                                     |
| Standarder                           | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1                  |
| Skyddsbehandling                     | TC                                                  |
| Omgivande Lufttemperatur För Lagring | -35...70 °C                                         |
| Omgivningstemperatur Vid Drift       | -20...50 °C                                         |
| Ip-Kapslingsklass                    | Panel mounted: IP54 överensstämmer med EN/IEC 60529 |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Ljudnivå | 0...96 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m |
|----------|---------------------------------------------------------|

## Förpackningsinformation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE       |
| Antal I Förpackning 1 | 1         |
| Förpackning 1 Höjd    | 13,500 cm |
| Förpackning 1 Bredd   | 14,000 cm |
| Förpackning 1 Djup    | 14,000 cm |
| Förpackning 1 Vikt    | 536,000 g |
| Förpackningstyp 2     | S04       |
| Antal I Förpackning 2 | 16        |
| Förpackning 2 Höjd    | 30,000 cm |
| Förpackning 2 Bredd   | 40,000 cm |
| Förpackning 2 Djup    | 60,000 cm |
| Förpackning 2 Vikt    | 9,843 kg  |

## Kontraktsgaranti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens   RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation   [Ja](#)

Certifieringar och standarder

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Förordning     | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                          |
| Eu RoHS-Direktiv     | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) |
| RoHS-Förordning Kina | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>                                      |
| Miljöupplysning      | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                         |
| Cirkulationsprofil   | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                              |

Dimensions Drawings

Electronic Alarm

Dimensions

