

Produktdatablad

Specifikationer



Lampblock, Harmony XB4/XB5, LED, blå, 110-120 V AC, bladfjäderanslutning

E-nummer:
3733617 ZBVG65

! Utgått den: 31 jan. 2023

! Utgången

Viktigt meddelande: All colored LED are replaced with a single Universal LED block for use with new illuminated heads (more information at se.com/harmonyxb4 or se.com/harmonyxb5)
EAN-kod: 3389119037587

Produktdata

Produktområde	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ Av Produkt Eller Komponent	Lampblock
Enhetens Korta Namn	ZBV
Försäljning Per Odelbar Kvantitet	4
Anslutningar - Plintar	Bladfjäder
Signaltyp	Fast
Ljuskälla	Skyddad LED
Lamptyp	Inbyggd LED
Matning Ljuskälla	Direkt
Färg På Ljuskälla	Blå
[Us] Matningsspänning	110...120 V AC vid 50/60 Hz

Teknisk data

Produktens Vikt	0,016 kg
Strömförbrukning	14 mA
Livslängd	100000 h vid märkspänning och 25 °C
Motstånd Strömrusning	1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Blockmontering	Frontmontage
Elektrisk Komposition Kod	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Miljö

Skyddsbehandling	TH
Omgivande Lufttemperatur För Lagring	-40...70 °C

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Omgivningstemperatur Vid Drift	−40...70 °C
Ip-Kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Motstånd Mot Snabba Transienter	2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd Mot Elektromagnetiska Fält	10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd Mot Elektrostatisk Urladdning	6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2 8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk Emission	Klass B överensstämmer med IEC 55011
[Us] Driftspänning	110...120 V

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal I Förpackning 1	1
Förpackning 1 Höjd	5,6 cm
Förpackning 1 Bredd	4,4 cm
Förpackning 1 Djup	5,4 cm
Förpackning 1 Vikt	43,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal I Förpackning 2	4
Förpackning 2 Höjd	5,6 cm
Förpackning 2 Bredd	4,4 cm
Förpackning 2 Djup	5,4 cm
Förpackning 2 Vikt	244,0 g

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 RoHS-Undantagsinformation [Ja](#)


Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu RoHS-Direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
RoHS-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

