



Produktdata

Produktområde	Harmony XB5 Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent	Lampblock
Enhetens korta namn	ZBV
Försäljning per odelbar kvantitet	5
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1 Skruvanslutning, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
Signaltyp	Fast
Ljuskälla	Skyddad LED
Lampotyp	Inbyggd LED
Matning ljuskälla	Direct
Färg på ljuskälla	Grön
[Us] matningsspänning	110...240 V AC vid 50/60 Hz

Teknisk data

Produktens vikt	0,017 kg
Åtdragningsmoment	0,8...1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
Typ av skruv	Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan $\varnothing 4 \text{ mm}$ skruvmejsel Slitsad kompatibel med plan $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ skruvmejsel
Gränser matningsspänning	93...264 V AC
Strömförbrukning	13 mA
Livslängd	100000 h at rated voltage and 25 °C
Motstånd strömrusning	2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
Blockmontering	Frontmontage

Elektrisk komposition kod	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Produktbeskrivning	Produkt i alla delar
Överbelastningskapacitet (vid nominell inspänning V)	300 VA 120 VA

Miljö

Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produktcertifieringar	CSA UL listad
Motstånd mot snabba transienter	2 kV conforming to IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält	10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
Motstånd mot elektrostatisk urladdning	6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk emission	Class B conforming to IEC 55011
Elektrisk isolationsklass	Klass II överensstämmer med IEC 61140
[Us] driftspänning	110...240 V

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------