


# Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



## Dodatek za zaporno spr. ploščo s četrtinskim obratom - Prisma - nadomestni del

01094

⚠ Oпустitev izdelka: 15. jun. 2023

⚠ Oпустitev izdelka

### Glavno

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skupina Izdelkov                  | Prisma                                           |
| Seriya Izdelka                    | Prisma P<br>Prisma G                             |
| Izdelek Ali Sestavni Del          | Zapiranje s četrtino obrata                      |
| Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov | Rezervni del                                     |
| Združljivost Serije/Obsega        | Prisma Prisma G Omara<br>Prisma Prisma P cubicle |

### Komplementarno

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Installation Description | Kabina<br>Stenska-montirana omara<br>Talna omara |
| Količina Na Set/Komplet  | Komplet 1                                        |
| Višina                   | 24 mm                                            |
| Širina                   | 46 mm                                            |
| Globina                  | 10 mm                                            |
| Teža Izdelka             | 0,58 kg                                          |

### Embalažna enota

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Embalažna Enota Paketa 1 | PCE     |
| Število Enot V Paketu 1  | 1       |
| Paket 1 Višina           | 5,5 cm  |
| Paket 1 Širina           | 14,8 cm |
| Paket 1 Dolžina          | 27,5 cm |
| Paket 1 Teža             | 520 g   |
| Embalažna Enota Paketa 2 | S04     |
| Število Enot V Paketu 2  | 16      |
| Paket 2 Višina           | 30 cm   |
| Paket 2 Širina           | 40 cm   |
| Paket 2 Dolžina          | 60 cm   |
| Paket 2 Teža             | 9,35 kg |
| Embalažna Enota Paketa 3 | P12     |

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Število Enot V Paketu 3 | 128    |
| Paket 3 Višina          | 78 cm  |
| Paket 3 Širina          | 80 cm  |
| Paket 3 Dolžina         | 120 cm |
| Paket 3 Teža            | 98 kg  |

## Pogodbena garancija

|           |            |
|-----------|------------|
| Garancija | 18 mesecev |
|-----------|------------|

Trajnostnost



Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO<sub>2</sub>.

**Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov** je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost   RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

|   |                                                        |    |
|---|--------------------------------------------------------|----|
| ✓ | Reach, Brez Snovi Svhc                                 |    |
| ✓ | Brez Strupenih Težkih Kovin                            |    |
| ✓ | Brez Živega Srebra                                     |    |
| ✓ | Informacije O Izvzetju Iz Rohs                         | Da |
| ✓ | Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli<br>Brez Halogena |    |

Certifikati in standardi

|                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiva Eu Rohs            | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)<br><a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Uredba O Rohs Za Kitajsko    | <a href="#">Izjava o RoHS za Kitajsko</a><br>Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)  |
| Razkritje Okoljskih Podatkov | <a href="#">Okoljski profil izdelka</a>                                                                                     |
| Profil Krožnega Gospodarstva | <a href="#">Informacije o izteku življenjske dobe</a>                                                                       |