


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Montažna plošča za 3 1P merilnike Š 600 5 M

03157

! Opustitev izdelka: 17. feb. 2020

! Življenjska doba se bo iztekla dne: 25. apr. 2023

! Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Seriya Izdelka	Prisma G Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Montažna plošča
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Inštalacijski dodatek
Združljivost Serije/Obsega	Prisma Prisma G Omara Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Talna omara 600 mm Stenska-montirana omara 600 mm Kabina 650 mm 400 mm Pack omara 555 mm
Nameščena Naprava	Wattmetri Metri za kilowatt ure - Vertikalno
Opis Polov	3 x 2P Metri za kilowatt ure Vertikalno
Število Vertikalnih Modulov [50 Mm]	6 Metri za kilowatt ure 600 mm Talna omara 6 Metri za kilowatt ure 600 mm Stenska-montirana omara 6 Metri za kilowatt ure 650 mm Kabina 6 Metri za kilowatt ure 555 mm Pack omara
Standardi	IEC 61439-2
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Zaščitna Obdelava	Obdelava elektroforeze in vroče polimerizirani epoksi poliesterski prah
Površinska Obdelava (Finish)	Mat Gladka
Barva	Bela (RAL 9001)
Širina	600 mm
Višina	250 mm
Teža Izdelka	1,44 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G Talna omara Wattmetri Metri za kilowatt ure Vertikalno 2P 3 6 50 mm 600 mm Prisma G Stenska-montirana omara Wattmetri Metri za kilowatt ure Vertikalno 2P 3 6 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Wattmetri Metri za kilowatt ure Vertikalno 2P 3 6 50 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1 PCE

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,000 cm
Paket 1 Širina	27,000 cm
Paket 1 Dolžina	47,000 cm
Paket 1 Teža	1,440 kg
Embalažna Enota Paketa 2	S04
Število Enot V Paketu 2	10
Paket 2 Višina	30,000 cm
Paket 2 Širina	40,000 cm
Paket 2 Dolžina	60,000 cm
Paket 2 Teža	14,780 kg
Embalažna Enota Paketa 3	P12
Število Enot V Paketu 3	80
Paket 3 Višina	75,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dolžina	120,000 cm
Paket 3 Teža	118,240 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka