


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Priključek za navpični fiksni NT, 3P 1250 A, na Linergy LGY

04475

⚠ Opustitev izdelka: 15. jun. 2023

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Prisma
Serijska Izdelka	Prisma P
Izdelek Ali Sestavni Del	Povezava
Ime Izdelka	Prisma Prisma P Omara
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Dodatna oprema za tokovno distribucijo
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikati Izdelkov	ASEFA

Komplementarno

Povezava Omara-Naprava	Linergy vodilo
Opis Polov	3P
Installation Description	Kabina 650 mm
Globina Stikalnega Bloka	400 mm Spredej 400 + 400 mm Zadaj
Nameščena Naprava	Masterpact Pritrjen NT06 do 10 Preklop Vertikalno Masterpact Pritrjen NT06 do 10 Motorni mehanizem Vertikalno Masterpact Pritrjen NT12 Preklop Vertikalno Masterpact Pritrjen NT12 Motorni mehanizem Vertikalno
Najvišji [Ie] Nazivni Obratovalni Tok	1250 A
[In] Nazivni Tok	1250 A
Presek Zbiralke	80 x 10 mm
Višina	150 mm
Širina	10 mm
Teža Izdelka	6,48 kg
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na adapter 12 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na adapter 12 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT06 do 10 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na adapter 14 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 400 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Prednja povezava na Canalis 17 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Preklop Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P Kabina Masterpact NT12 Pritrjen Motorni mehanizem Vertikalno 3P 1 Zadnja povezava na Canalis 16
-----------------	--

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	11,0 cm
Paket 1 Širina	12,0 cm
Paket 1 Dolžina	54,0 cm
Paket 1 Teža	6,49 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	56
Paket 2 Višina	50,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	375,44 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

- ✓

Reach, Brez Snovi Svhc
- ✓

Brez Strupenih Težkih Kovin
- ✓

Brez Živega Srebra
- ✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da
- ✓

Izdelek S Plastičnimi Sestavnimi Deli
Brez Halogena

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe