

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Kaedra - za modularne naprave - 2 x 12 modulov - 1 + 1 priključni blok

13983

Cena* brez DDV-ja: 67,10 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Mureva
Ime Izdelka	Mureva Enclosure
Izdelek Ali Sestavni Del	Omara odporna na vremenske vplive
Tip Omare	Omara za modularno napravo
Opis Montažne Plošče	Z režami

Komplementarno

Montaža Omare	Nadometna
9 Mm Rastri	24
Število 18 Mm Modulov V Vrstici	12
Skupno Število 18 Mm Modulov	24
Število Horizontalnih Vrstic	2
Razred Električne Izolacije	Dvojna izolativnost Razred II
Dobavljena Oprema	2 Označevalni komplet 2 Ožičevalni trak 1 Priključni blok 32 lukenj 1 Podpora za priključni blok
Tip Prednjega Pokrova	Prozorna Reverzibilen
Maksimalna Izguba Moči V W	34 W
[In] Nazivni Tok	63 A
Tip Letve	DIN
Število Predhodnih Izrezov Pg Iso	17
Število Terminalnih Blokov	1 Ozemljitev (Vijačna povezava) z32 izhodni
Distribucijski Bloki (Izhodi)	16 x 16 mm ² + 16 x 10 mm ²
Opis Možnosti Za Zaklepanje	Neobvezno zaklepanje
Material Omare	Samougasljivi polimer
Širina	340 mm
Višina	460 mm
Globina	160 mm
Notranja Globina	88 mm
Barva	Vrata: Prozorna zelena Omara: Svetlo siva (RAL 7035)

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Okolje

Standardi	IEC 61439-3 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Požarna Odpornost	650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Ip Stopnja Zaščite	IP65 v skladu s/zIEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK09 v skladu s/zEN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010 Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
Prenapetostna Kategorija	II
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	17,000 cm
Paket 1 Širina	36,000 cm
Paket 1 Dolžina	47,500 cm
Paket 1 Teža	3,316 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	28
Paket 2 Višina	80,000 cm
Paket 2 Širina	80,000 cm
Paket 2 Dolžina	120,000 cm
Paket 2 Teža	106,220 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Materiali z manjšim vplivom Prosojnost RoHS/REACH

Učinkovita raba virov

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

27

Rezultati dobrega počutja

✓

Informacije O Izvzetju Iz Rohs

Da

✓

Izdelek Brez Halogena

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni