



⚠ Oпустitev izdelka

Glavno

Skupina izdelkov	Multi 9
Ime izdelka	Multi 9 C60
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	C60 UL1077
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	2P
Število zaščitanih polov	2
Nevtralni položaj	Levo
[In] Nazivni tok	10 A 25 °C
Tip omrežja	AC DC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	B
Izklopna zmogljivost	6 kA Icu at 440 V AC conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2 20 kA Icu at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2 6 kA Icu at 440 V AC conforming to GB 14048.2 10 kA Icu at 415 V AC conforming to GB 14048.2 20 kA Icu at 240 V AC conforming to GB 14048.2 10 kA AIR at 240 V AC conforming to UL 1077 5 kA AIR at 480Y/277 V AC conforming to UL 1077 10 kA AIR at 125 V DC conforming to UL 1077 10 kA Icu at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 125 V DC conforming to GB 14048.2 10 kA AIR at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 235 5 kA AIR at 480Y/277 V AC conforming to CSA C22.2 No 235 10 kA AIR at 125 V DC conforming to CSA C22.2 No 235
Primerno za izolativnost	Da EN/IEC 60947-2

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
-------------------	----------

[Ue] Nazivna operativna napetost	415 V AC 240 V AC 440 V AC 125 V DC
Magnetna meja izklopa	4 x In +/- 20 % AC 5.6 x In +/- 20 % DC
Razred omejitve	3 EN/IEC 60947-2
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kVEN/IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikacija ON/OFF
Montažni način	Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev
9 mm rastri	4
Višina	81 mm
Širina	36 mm
Globina	73 mm
Teža izdelka	0,22 kg
Barva	Siva
Mehanska vzdržljivost	20000 ciklov
Električna vzdržljivost	10000 ciklov
Zagotovitev zaklepanja	Možnost blokade
Povezave - terminali	Tunnel type terminal (top or bottom)2.5...25 mm ² (AWG 14...AWG 4) - rigid
Dolžina blankiranja žice	14 mm Zgoraj ali spodaj
Tightening torque	2.5 N.m top or bottom

Okolje

Standardi	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
Certifikati izdelkov	UR CSA CCC IEC
IP stopnja zaščite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularna omara)IEC 60529
Stopnja onesnaženosti	3 conforming to EN/IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija	IV
Tropikalizacija	2 IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % 55 °C
Nadmorska višina delovanja	2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Packing Units

Teža embalaže 1	0,233 kg
Višina embalaže 1	0,800 dm
Širina embalaže 1	0,360 dm
Dolžina embalaže 1	0,900 dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski profil izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------