

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



AD:Odklopnik Masterpact NT06H2 - 630 A - 4 polni - izvlačljiv - brez zašč. enote

47209

Cena* brez DDV-ja: 3.338,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	MasterPacT
Ime Izdelka	Masterpact NT
Ime Odklopnika	Masterpact NT06H2
Izdelek Ali Sestavni Del	Odklopnik
Aplikacija Naprave	Power distribution protection
Opis Polov	4P
Nevtralni Položaj	Levo
Control Unit	Brez Krmilna enota
[In] Nazivni Tok	630 A pri40 °C
Performance Type	H2 50 kA 440 V AC
[Ue] Nazivna Operativna Napetost	690 V AC 50/60 Hz
Primerno Za Izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Selectivity Category	Kategorija B
Tip Krmiljenja	Tipka
Montažni Način	Izvlačljiv

Komplementarno

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	50 kA pri220/415 V AC 50/60 Hz 50 kA pri440 V AC 50/60 Hz 42 kA pri525 V AC 50/60 Hz 42 kA pri690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Operativna Izklopna Zmogljivost	42 kA 220/415 V AC 50/60 Hz 42 kA 440 V AC 50/60 Hz 50 kA 525 V AC 50/60 Hz 50 kA 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Dovoljen Kratkotrajni Nazivni Tok	42 kA 0,5 s 42 kA 1 s 20 kA 3 s
[Icm] Nazivni Kratkostični Priklonni Tok	105 kA 220/415 V AC pri50/60 Hz 105 kA 440 V AC pri50/60 Hz 88 kA 525 V AC pri50/60 Hz 88 kA 690 V AC pri50/60 Hz
Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak)	81...99 kA
Sensor Rating	400 A 630 A
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna Napetostna Vzdržljivost pri udarnem toku	12 kV

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Maksimalna Izguba Moči V W	55 W
Maksimalen Čas Prekinitve	25 ms
Minimalni Odzivni Čas Zapiranja	50 ms
Montažna Podpora	Zadnja plošča Letve
Povezava Navzgor	Spredaj Rear
Povezava Navzdol	Spredaj Rear
Priključni Raster	70 mm
Mehanska Vzdržljivost	12500 ciklov Brez vzdrževanja
Električna Vzdržljivost	6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-2 AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3 AC-23A: 3000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Višina	322 mm
Širina	358 mm
Globina	277 mm
Teža Izdelka	39 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Certifikati Izdelkov	CE CCC EAC

Okolje

Ip Stopnja Zaščite	IP30 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja Onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...85 °C
Nadmorska Višina Delovanja	0 do 2000 m Brez redukcije 2000 m do 5000 m Z redukcijo

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	40,0 cm
Paket 1 Širina	40,0 cm
Paket 1 Dolžina	30,0 cm
Paket 1 Teža	17,828 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

 Brez Pvc

Certifikati in standardi

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs [Skladno z izjemami](#)

Uredba O Rohs Za Kitajsko [Izjava o RoHS za Kitajsko](#)
Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.

Razkritje Okoljskih Podatkov [Okoljski profil izdelka](#)

Profil Krožnega Gospodarstva [Informacije o izteku življenjske dobe](#)