



Glavno

| | |
|----------------------------|--|
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Skupina izdelkov | Acti 9 |
| Ime izdelka | Acti 9 iC60 |
| Izdelek ali sestavni del | Miniaturni odklopnik |
| Kratko ime naprave | IC60H |
| Opis polov | 3P |
| Število zaščitnih polov | 3 |
| [In] Nazivni tok | 13 A |
| Tip omrežja | AC DC |
| Tehnologija zaščitne enote | Termomagnetni |
| Koda krivulje | D |
| Izklopna zmogljivost | 10000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 42 kA Icu 12 do 60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 15 kA Icu 380 do 415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 30 kA Icu 220 do 240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 42 kA Icu 100 do 133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 15 kA Icu <= 180 V DC EN/IEC 60947-2 |
| Kategorija uporabe | Kategorija A EN 60947-2 Kategorija A IEC 60947-2 |
| Primerno za izolativnost | Da EN 60898-1 Da EN 60947-2 Yes conforming to IEC 60898-1 Yes conforming to IEC 60947-2 |
| Standardi | EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 |

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Komplementarno

| | |
|---|--|
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Magnetna meja izklopa | 12 x In +/- 20 % |
| [Ics] Operativna izklopna zmogljivost | 15 kA 50 % EN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % EN 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 50 % IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % IEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % EN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % IEC 60947-2 - 125 do 180 V DC 15 kA 100 % EN 60947-2 - 125 do 180 V DC |
| Razred omejitve | 3 EN 60898-1 3 IEC 60898-1 |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 kVEN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2 |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Tip krmiljenja | Preklop |
| Lokalno signaliziranje | Indikator proženja |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | DIN letev |
| Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka | Zgoraj ali spodaj Da |
| 9 mm rastri | 6 |
| Višina | 85 mm |
| Širina | 54 mm |
| Globina | 78,5 mm |
| Teža izdelka | 0,375 kg |
| Barva | White |
| Mehanska vzdržljivost | 20000 ciklov |
| Električna vzdržljivost | 10000 cycles |
| Povezave - terminali | Single terminal (top or bottom) 1...25 mm ² rigid Single terminal (top or bottom) 1...16 mm ² flexible |
| Dolžina blankiranja žice | 14 mm for top or bottom connection |
| Tightening torque | 2 N.m top or bottom |
| Zemljostična zaščita | Ločen blok |

Okolje

| | |
|--|---|
| IP stopnja zaščite | IP20 conforming to IEC 60529 IP20 EN 60529 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 EN 60947-2 3 IEC 60947-2 |
| Prenapetostna kategorija | IV |
| Tropikalizacija | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Relativna vlažnost | 95 % at 55 °C |
| Nadmorska višina delovanja | 0 do 2000 m |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -35...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 371 g |
| Višina embalaže 1 | 7,5 cm |
| Širina embalaže 1 | 5,4 cm |
| Dolžina embalaže 1 | 9,4 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene. |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski profil izdelka |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Vsebnost halogena | Izdelek brez halogena |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|