



Glavno

Aplikacija naprave	Distribucija
Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del	Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave	IC60H
Opis polov	4P
Število zaščitnih polov	4
[In] Nazivni tok	63 A
Tip omrežja	AC DC
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Koda krivulje	D
Izklopna zmogljivost	10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 42 kA Icu at 12...60 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 42 kA Icu at 100...133 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at <= 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Category A conforming to EN 60947-2 Category A conforming to IEC 60947-2
Primerno za izolativnost	Yes conforming to EN 60898-1 Yes conforming to EN 60947-2 Yes conforming to IEC 60898-1 Yes conforming to IEC 60947-2
Standardi	EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Magnetna meja izklopa	12 x I _n +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	15 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 5 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % conforming to EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % conforming to IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % conforming to IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 21 kA 50 % conforming to EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % conforming to IEC 60947-2 - 180...250 V DC 15 kA 100 % conforming to EN 60947-2 - 180...250 V DC
Razred omejitve	3 conforming to EN 60898-1 3 conforming to IEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V AC 50/60 Hz conforming to EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kV conforming to EN 60947-2 6 kV conforming to IEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta	Da
Tip krmiljenja	Preklop
Lokalno signaliziranje	Indikator proženja
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka	Top or bottom: YES
9 mm rasti	8
Višina	85 mm
Širina	72 mm
Globina	78,5 mm
Teža izdelka	0,5 kg
Barva	White
Mehanska vzdržljivost	20000 ciklov
Električna vzdržljivost	10000 cycles
Povezave - terminali	Single terminal (top or bottom) 1...35 mm ² rigid Single terminal (top or bottom) 1...25 mm ² flexible
Dolžina blankiranja žice	14 mm for top or bottom connection
Tightening torque	3.5 N.m top or bottom
Zemljostična zaščita	Ločen blok

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
Stopnja onesnaženosti	3 conforming to EN 60947-2 3 conforming to IEC 60947-2
Prenapetostna kategorija	IV
Tropikalizacija	2 conforming to IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % at 55 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-35...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	536 g
Višina embalaže 1	7,6 cm
Širina embalaže 1	9,2 cm
Dolžina embalaže 1	7,2 cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	3
Teža embalaže 2	1,672 kg
Višina embalaže 2	8,2 cm
Širina embalaže 2	9,8 cm
Dolžina embalaže 2	22,4 cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	33
Teža embalaže 3	18,99 kg
Višina embalaže 3	30 cm
Širina embalaže 3	30 cm
Dolžina embalaže 3	40 cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
RECh, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski profil izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------