

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



iC60L - miniaturni odklopnik - 4P - 1 A - karakt. C

A9F94401

Cena* brez DDV-ja: 174,00 EUR

Glavno

Aplikacija Naprave	Distribucija
Skupina Izdelkov	Acti 9
Ime Izdelka	Acti 9 iC60
Izdelek Ali Sestavni Del	Miniaturni odklopnik
Kratko Ime Naprave	IC60L
Opis Polov	4P
Število Zaščitениh Polov	4
[In] Nazivni Tok	1 A
Tip Omrežja	AC DC
Tehnologija Zaščitne Enote	Termomagnetni
Koda Krivulje	C
Izklopna Zmogljivost	15000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1 70 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 kA Icu pri12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 kA Icu pri100 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 100 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2 20 kA Icu pri<= 250 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija Uporabe	Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2 Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno Za Izolativnost	Da v skladu s/zEN 60898-1 Da v skladu s/zEN 60947-2 Da v skladu s/zIEC 60898-1 Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi	EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2

Komplementarno

Omrežna Frekvenca	50/60 Hz
Magnetna Meja Izklopa	8 x In +/- 20 %

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

[Ics] Operativna Izklopna Zmogljivost	100 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz 100 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz 7500 A 50 % v skladu s/zEN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 50 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 180 do 250 V DC 20 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 180 do 250 V DC
Razred Omejitve	3 v skladu s/zEN 60898-1 3 v skladu s/zIEC 60898-1
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	6 kV v skladu s/zEN 60947-2 6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija Položaja Kontakta	Da
Tip Krmiljenja	Preklop
Lokalno Signaliziranje	Indikator proženja
Montažni Način	Pritrjen
Montažna Podpora	DIN letev
Združljivost Igličaste Zbiralke In Distribucijskega Bloka	Zgoraj ali spodaj: Da
9 Mm Rastri	8
Višina	85 mm
Širina	72 mm
Globina	78,5 mm
Teža Izdelka	0,5 kg
Barva	Bela
Mehanska Vzdržljivost	20000 ciklov
Električna Vzdržljivost	10000 ciklov
Priključki - Terminali	Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1...25 mm ² Togo Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1...16 mm ² Prilagodljiv
Dolžina Blankiranja Žice	14 mm for Zgoraj ali spodaj connection
Zatezni Moment	2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična Zaščita	Ločen blok

Okolje

Ip Stopnja Zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP20 v skladu s/zEN 60529
Stopnja Onesnaženosti	3 v skladu s/zEN 60947-2 3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna Kategorija	IV
Tropikalizacija	2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska Višina Delovanja	0 do 2000 m
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-35...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,1 cm
Paket 1 Širina	7,1 cm
Paket 1 Dolžina	9,4 cm
Paket 1 Teža	448,0 g
Embalažna Enota Paketa 2	BB1
Število Enot V Paketu 2	3
Paket 2 Višina	8,1 cm
Paket 2 Širina	9,8 cm
Paket 2 Dolžina	22,3 cm
Paket 2 Teža	1,409 kg
Embalažna Enota Paketa 3	S03
Število Enot V Paketu 3	33
Paket 3 Višina	30,0 cm
Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dolžina	40,0 cm
Paket 3 Teža	16,034 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

 Izdelek Brez Halogena

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni