

# Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



## miniaturni odklopnik – iK60N – 1P – 40 A – krivulja B

A9K23140

⚠ Oпустitev izdelka: 30. jun. 2023

⚠ Oпустitev izdelka

### Glavno

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aplikacija Naprave         | Distribucija                                               |
| Skupina Izdelkov           | Acti 9                                                     |
| Ime Izdelka                | Acti 9 iK60                                                |
| Izdelek Ali Sestavni Del   | Miniaturni odklopnik                                       |
| Kratko Ime Naprave         | iK60N                                                      |
| Opis Polov                 | 1P                                                         |
| Število Zaščitениh Polov   | 1                                                          |
| [In] Nazivni Tok           | 40 A pri30 °C                                              |
| Tip Omrežja                | AC                                                         |
| Tehnologija Zaščitne Enote | Termomagnetni                                              |
| Koda Krivulje              | B                                                          |
| Izklopna Zmogljivost       | 6000 A Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1 |
| Primerno Za Izolativnost   | Da v skladu s/zEN/IEC 60898-1                              |
| Standardi                  | EN/IEC 60898-1                                             |

### Komplementarno

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Omrežna Frekvenca                            | 50/60 Hz                                                    |
| Magnetna Meja Izklopa                        | 3 do 5 x In                                                 |
| [Ics] Operativna Izklopna Zmogljivost        | 6000 A 100 % v skladu s/zEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
| Razred Omejitve                              | 3 v skladu s/zEN/IEC 60898-1                                |
| [Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost             | 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1                |
| [Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu | 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60898-1                             |
| Indikacija Položaja Kontakta                 | NO                                                          |
| Tip Krmiljenja                               | Preklop                                                     |
| Lokalno Signaliziranje                       | Indikacija ON/OFF                                           |
| Montažni Način                               | Konektor za spenjanje                                       |
| Montažna Podpora                             | DIN letev                                                   |
| 9 Mm Rastri                                  | 2                                                           |
| Višina                                       | 85 mm                                                       |

Širina 18 mm  
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Globina                     | 78,5 mm                                                                                                                          |
| Teža Izdelka                | 100 g                                                                                                                            |
| Barva                       | Bela                                                                                                                             |
| Mehanska Vzdržljivost       | 20000 ciklov                                                                                                                     |
| Električna Vzdržljivost     | 10000 ciklov                                                                                                                     |
| Opis Možnosti Za Zaklepanje | Naprava za zaklepanje                                                                                                            |
| Priključki - Terminali      | Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 1...35 mm² Togo<br>Tunelski tip terminala (Zgoraj ali spodaj) 1...25 mm² Prilagodljiv |
| Dolžina Blankiranja Žice    | 14 mm for Zgoraj ali spodaj connection                                                                                           |
| Zatezni Moment              | 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj                                                                                                        |
| Zemljostična Zaščita        | Brez                                                                                                                             |

## Okolje

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Ip Stopnja Zaščite                           | IP20 v skladu s/zIEC 60529   |
| Stopnja Onesnaženosti                        | 2 v skladu s/zEN/IEC 60898-1 |
| Prenapetostna Kategorija                     | III                          |
| Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje    | -25...60 °C                  |
| Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje | -40...85 °C                  |

## Embalažna enota

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Embalažna Enota Paketa 1 | PCE       |
| Število Enot V Paketu 1  | 1         |
| Paket 1 Višina           | 2,0 cm    |
| Paket 1 Širina           | 7,5 cm    |
| Paket 1 Dolžina          | 9,5 cm    |
| Paket 1 Teža             | 121,0 g   |
| Embalažna Enota Paketa 2 | BB1       |
| Število Enot V Paketu 2  | 12        |
| Paket 2 Višina           | 8,5 cm    |
| Paket 2 Širina           | 9,5 cm    |
| Paket 2 Dolžina          | 21,5 cm   |
| Paket 2 Teža             | 1,501 kg  |
| Embalažna Enota Paketa 3 | S03       |
| Število Enot V Paketu 3  | 132       |
| Paket 3 Višina           | 30,0 cm   |
| Paket 3 Širina           | 30,0 cm   |
| Paket 3 Dolžina          | 40,0 cm   |
| Paket 3 Teža             | 16,968 kg |

## Pogodbena garancija

|           |            |
|-----------|------------|
| Garancija | 18 mesecev |
|-----------|------------|

## Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO<sub>2</sub>. **Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov** je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)

## Rezultati dobrega počutja

|                                                                                   |                                                                                                                                                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Brez Živega Srebra                                                                                                                                           |                    |
|  | Informacije O Izvzetju Iz Rohs                                                                                                                               | <a href="#">Da</a> |
|  | Izdelek Brez Halogena                                                                                                                                        |                    |
| <b>Uredba Reach</b>                                                               | <a href="#">Izjava REACh</a>                                                                                                                                 |                    |
| <b>Direktiva Eu Rohs</b>                                                          | Skladno z izjemami                                                                                                                                           |                    |
| <b>Uredba O Rohs Za Kitajsko</b>                                                  | <a href="#">Izjava o RoHS za Kitajsko</a><br>Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.                                   |                    |
| <b>Oeeo</b>                                                                       | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |                    |