

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Acti9 iID - RCCB - 4P - 25A - 300mA - tip B-SI

A9Z64425

Cena* brez DDV-ja: 507,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Acti 9
Ime Izdelka	Acti 9 iID
Izdelek Ali Sestavni Del	Residualni tokovni odklopnik (RCCB)
Kratko Ime Naprave	iID
Aplikacija Naprave	Fotovolt. 3P hitrostni pogon Lift
Opis Polov	4P
Nevtralni Položaj	Levo
[In] Nazivni Tok	25 A
Tip Omrežja	AC
Občutljivost Zemljostične Zaščite	300 mA
Zakasnitev Zemljostične Zaščite	Trenutne
Razred Zemljostične Zaščite	Tip B-SI
Oznake Kakovosti	VDE NF IMQ KEMA

Komplementarno

Lokacija Naprave V Sistemu	Zunanji Skupni priključek
Omrežna Frekvenca	50 Hz
[Ue] Nazivna Operativna Napetost	400 V AC 50 Hz
Tehnologija Izklopa Za Diferenčni Tok	Neodvisno od napetosti
Nazivna Zmogljivosti Odklopa In Vklopa	Idm 1500 A Im 1500 A
Nazivni Pogojni Tok Kratkega Stika	10 kA
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	500 V
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	6 kV
Indikacija Položaja Kontakta	Da
Tip Krmiljenja	Preklop
Lokalno Signaliziranje	Indikacija ON/OFF zaPrisotnost napetosti LED (Zelena) Indikator proženja

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Montažni Način	Konektor za spenjanje
Montažna Podpora	DIN letev
9 Mm Rastri	8
Višina	88 mm
Širina	72 mm
Globina	79 mm
Teža Izdelka	415 g
Barva	Bela
Mehanska Vzdržljivost	20000 ciklov
Električna Vzdržljivost	15000 ciklov
Opis Možnosti Za Zaklepanje	Naprava za zaklepanje
Povezave - Terminali	Dvojni terminal Spredaj1...35 mm² Togo Dvojni terminal Spredaj1...25 mm² Prilagodljiv Dvojni terminal Spredaj1...25 mm² Prilagodljivo s kapico Dvojni terminal Zadaj1...25 mm² Togo Dvojni terminal Zadaj1...16 mm² Prilagodljiv Dvojni terminal Zadaj1...16 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina Blankiranja Žice	14 mm for Zgoraj ali spodaj connection
Zatezni Moment	3,5 N.m Zgoraj ali spodaj

Okolje

Standardi	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Certifikati Izdelkov	CCC
Ip Stopnja Zaščite	IP20 v skladu s/zIEC 60529 IP40 (Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK05
Stopnja Onesnaženosti	3
Prenapetostna Kategorija	IV
Elektromagnetna Združljivost	8/20 µs impulse withstand, 3 kA v skladu s/zEN/IEC 61008-1
Nadmorska Višina Delovanja	0 do 2000 m
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...60 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...85 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,3 cm
Paket 1 Širina	7,5 cm
Paket 1 Dolžina	10,0 cm
Paket 1 Teža	428,0 g
Embalažna Enota Paketa 2	S03
Število Enot V Paketu 2	27
Paket 2 Višina	30,0 cm

Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dolžina	40,0 cm
Paket 2 Teža	16,794 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe