

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



TeSys GV2 & GV3 - sprožnik - 120 do 127 V AC 50 Hz

GVAS125

⚠ Opustitev izdelka: 30. sep. 2020

⚠ Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	TeSys
Izdelek Ali Sestavni Del	Sprostitve sprožnika
Kratko Ime Naprave	GVAS

Komplementarno

Združljivost Serije/Obsega	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P
[Uc] Krmlina Napetost	120 do 127 V AC 50 Hz
Omejitve Napetosti Regulacijskega Vezja	0,7 do 1,1 Un
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	690 V AC v skladu s/zIEC 60947-1 600 V AC v skladu s/zUL 60947-4-1 600 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
Meja Prožilne Napetosti	0,75 do 0,2 Un
Vklopna Moč V Va	14 VA AC
Vklopna Moč V W	10,5 W
Poraba Energije Pri Zadrževanju V Va	5 VA AC
Poraba Energije Pri Zadrževanju V W	1,6 W
Operativni Čas	10...15 ms v skladu s/zIEC 60947-1
Faktor Obremenitve	100 %
Priključki - Terminali	Vijačni priključki 1 kabel/li1...2,5 mm ² Trden Vijačni priključki 2 kabel/li1...2,5 mm ² Trden Vijačni priključki 1 kabel/li0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Vijačni priključki 2 kabel/li0,75...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Vijačni priključki 1 kabel/li0,75...1,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Vijačni priključki 2 kabel/li0,75...1,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni Moment	< 1,4 N.m naVijačni priključki
Mehanska Vzdržljivost	10000 ciklov Z GV3P in GV3L 30000 ciklov Z GV2ME in GV2P
Količina Na Set/Komplet	Komplet 10
Višina	89 mm
Širina	18 mm
Globina	66 mm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Teža Izdelka	0,105 kg
--------------	----------

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	8,3 cm
Paket 1 Širina	3,6 cm
Paket 1 Dolžina	9,2 cm
Paket 1 Teža	112 g

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓ Reach, Brez Snovi Svhc	
✓ Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓ Brez Živega Srebra	
✓ Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Direktiva Eu Rohs	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.