

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Odklopnik Compact NSXm 25A 3P 70kA

LV426551

Opustitev izdelka: 11. apr. 2022

Opustitev izdelka

Glavno

Skupina Izdelkov	Compact
Ime Izdelka	Compact NSXm
Serijska Izdelka	Compact NSXm
Kratko Ime Naprave	NSXm 25H
Izdelek Ali Sestavni Del	Odklopnik
Aplikacija Naprave	Distribucija Zaščita
Opis Polov	3P
Opis Zaščenega Pola	3d
[In] Nazivni Tok	25 A pri40 °C
[Ue] Nazivna Operativna Napetost	690 V AC 50/60 Hz
Tip Omrežja	AC
Omrežna Frekvenca	50/60 Hz
Primerno Za Izolativnost	Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija Uporabe	Kategorija A
Izklopna Zmogljivost	100 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 70 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 30 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 22 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 10 kA Icu pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance Level	H 70 kA 415 V AC
Ime Zaščitne Enote	TM-D
Tehnologija Zaščitne Enote	Termomagnetni
Funkcije Zaščitne Enote	Li
Tip Krmiljenja	Preklop
Montažni Način	Z vijaki Konektor za spenjanje

Komplementarno

[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	8 kV

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 70 kA pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 30 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 22 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 2,5 kA pri660 do 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska Vzdržljivost	20000 ciklov
Električna Vzdržljivost	10000 ciklov pri440 V In 20000 ciklov pri440 V In/2 5000 ciklov pri690 V In 10000 ciklov pri690 V In/2
Montažna Podpora	Plošča DIN letev
Connection Terminals	Kompresijski čep/zbiralka
Priključni Raster	35 mm Z razdelilniki 27 mm Brez razdelilnikov
9 Mm Rastri	9 Modul
Tip Zaščite	L : for Zaščita pred preobremenitvijo (termična) I : for Zaščita kratkega stika (magnetna)
Nazivna Izklopna Enota	25 A pri40 °C
Dolgotrajna Pritegnilna Prilagoditev Tipa Ir	Nastavljiv
Dolgotrajna Pritegnilna Prilagoditev Obsega	0,7 do 1 x In
Tip Dolgotrajne Zakasnitve	Pritrjen
Magnetni Izklopni Tok	600 A
Zemljostična Zaščita	Brez
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	1 Pomožno stikalo OF 1 Stikalo alarma SD 1 Napetosni sprožnik MN ali MX
Širina (W)	81 mm
Višina (H)	137 mm
Globina (D)	80 mm
Teža Izdelka	1,06 kg
Barva	Siva (RAL 7016)

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947
Certifikati Izdelkov	CCC EAC Pomorstvo
Stopnja Onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Ip Stopnja Zaščite	IP40 v skladu s/zIEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-50...85 °C
Relativna Vlažnost	0...95 %
Nadmorska Višina Delovanja	0 do 2000 m Brez redukcije 2000 do 5000 m Z redukcijo

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	9,075 cm
Paket 1 Širina	12,326 cm
Paket 1 Dolžina	21,279 cm
Paket 1 Teža	1,154 kg
Embalažna Enota Paketa 2	S03
Število Enot V Paketu 2	9
Paket 2 Višina	30 cm
Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Dolžina	40 cm
Paket 2 Teža	12,29 kg
Embalažna Enota Paketa 3	P12
Število Enot V Paketu 3	216
Paket 3 Višina	110 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dolžina	120 cm
Paket 3 Teža	304,89 kg

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

 Brez Živega Srebra

 Informacije O Izvzetju Iz Rohs [Da](#)

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Skladno z izjemami
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni