



Glavno

Skupina izdelkov	Masterpact
Kratko ime naprave	MCH
Izdelek ali sestavni del	Motorni mehanizem
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Zdržljivost serije/obsega	Masterpact MTZ1

Komplementarno

Tip krmiljenja	Standard
Montažni način	Pritrjen
[Uc] Krmilna napetost	100 do 130 V AC 50/60 Hz
Meja prožilne napetosti	0.85...1.1 Un
Poraba energije v VA	180 VA
Nadtokovna zaščita	2 do 3 x In 0,1 s
Čas polnjenja	3 s
Maksimalna delovna frekvenca	<= 3 cikli na minuto
Provided contact	Kontakt končnega stikala 240 V 10 A

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.

Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe
