

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



35 mm simetrična letev DIN - D
380 mm za uporabo z NSYTCSxx
v PLM54 in 64

NSYCS400PLM

Cena* brez DDV-ja: 7,76 EUR

Glavno

Aplikacija	Večnamenski
Skupina Izdelkov	Spacial
Izdelek Ali Sestavni Del	Letev
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Montažna oprema
Tip Letve	Simetrična DIN
Nominalne Dimenzije Omare	-
Montažna Podpora	Plastična matica
Združljivost Serije/Obsega	Thalassa Thalassa PLM
Sestava Naprave	1 Letev
Količina Na Set/Komplet	Komplet 2

Komplementarno

Material	Jeklo
Površinska Obdelava (Finish)	Prevlečeno s cinkom
Način Pritrjevanja	S pritrditvijo elementa - Zadnji del omare
Nastavitev	Višinska nastavitev DIN letve, višina 25 mm
Dolžina	410 mm
Višina	35 mm
Širina	7,2 mm
Debelina	1 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	1,000 cm
Paket 1 Širina	35,000 cm
Paket 1 Dolžina	41,000 cm
Paket 1 Teža	142,000 g
Embalažna Enota Paketa 2	BB1
Število Enot V Paketu 2	2
Paket 2 Višina	2,000 cm

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Paket 2 Širina	35,500 cm
Paket 2 Dolžina	41,500 cm
Paket 2 Teža	286,000 g
Embalažna Enota Paketa 3	S04
Število Enot V Paketu 3	36
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	40 cm
Paket 3 Dolžina	60 cm
Paket 3 Teža	5,798 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni