

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Kovinska ind. om. z navadnimi vrati V 150 x Š 150 x G 120 IP66 IK10 RAL 7035

NSYSBM151512

Cena* brez DDV-ja: 48,67 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Spacial
Ime Izdelka	Spacial SBM
Aplikacija Naprave	Večnamenski
Kategorija	Industrijsko ohišje
Kratko Ime Naprave	SBM
Tip Omare	Ploščato sprednje ohišje
Nominalna Višina Omare	150 mm
Nominalna Širina Omare	150 mm
Nominalna Globina Omare	120 mm
Montaža Omare	Stensko montirano
Sestava Naprave	4 Vijak pokrova 1 Pokrov 1 Ohišje
Tip Ohišja	Enodelno ohišje, zloženo in varjeno
Tip Prednjega Pokrova	Navadna vrata
Pritrditev Pokrova	Polovično-obračajoči kovinski vijak
Tip Ključavnice	Zarobljen vijak PZ2 Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi Deli	Pokrov S sidranimi vijaki

Komplementarno

Material	Jeklana pločevina
Površinska Obdelava (Finish)	Poliestrski prah
Barva	Siva RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati Izdelkov	LR DNV-GL UL BV
Ip Stopnja Zaščite	IP66 IEC 60529
Ik Stopnja Zaščite	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-35...60 °C
Delovna Temperatura	-35...80 °C
Teža Izdelka	1,306 kg

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	14,0 cm
Paket 1 Širina	17,0 cm
Paket 1 Dolžina	17,0 cm
Paket 1 Teža	1,306 kg
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	120
Paket 2 Višina	61,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dolžina	120,0 cm
Paket 2 Teža	166,72 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni