


Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Perforirana montažna plošča Spacial SF/SM - 800 mm

NSYSTMP6080

Cena* brez DDV-ja: 171,00 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Spacial
Kategorija Dodatkov/Ločenih Delov	Montažna oprema
Izdelek Ali Sestavni Del	Montažna plošča
Aplikacija Naprave	Večnamenski
Nominalne Dimenzije Omare	-
Opis Montažne Plošče	Teleskopsko perforirano
Združljivost Serije/Obsega	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Sestava Naprave	1 Montažna plošča Pritrdilni elementi
Količina Na Set/Komplet	Komplet 1
Material	Jeklo
Površinska Obdelava (Finish)	Prevlečeno s cinkom

Komplementarno

Način Pritrjevanja	S pritrditvijo elementa - Na strukturi
Višina	Pritrdilni centri: 575 mm 600 mm
Širina	Nazivna: 800 mm 708 mm
Dimenzije Izreza	11 x 26 mm

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	2,8 cm
Paket 1 Širina	71,0 cm
Paket 1 Dolžina	60,0 cm
Paket 1 Teža	3,7 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni