

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035
vm. V105Š65G85 raz.
V117Š74G94 nepr. streha H40

NSYTBS1179H

Cena* brez DDV-ja: 10,24 EUR

Glavno

Skupina Izdelkov	Thalassa
Ime Izdelka	Thalassa TBS
Aplikacija Naprave	Večnamenski
Kategorija	Industrijsko ohišje
Višina	116 mm
Širina	116 mm
Globina	94 mm
Notranja Višina	105 mm
Notranja Širina	65 mm
Notranja Globina	85 mm
Montaža Omare	Stensko montirano
Sestava Naprave	1 Ohišje 1 Pokrov 4 Vijak pokrova
Količina Na Set/Komplet	Komplet 3
Tip Ohišja	En kos oblikovan
Tip Prednjega Pokrova	Visok navaden pokrov
Pritrditev Pokrova	Plastični vijaki
Tip Ključavnice	Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
Odstranljivi Deli	Pokrov S sidranimi vijaki

Komplementarno

Material	ABS
Barva	Siva RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Certifikati Izdelkov	TÜV
Razred Električne Izolacije	Razred II
Ip Stopnja Zaščite	IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
Ik Stopnja Zaščite	IK07 conforming to IEC 62262
Glow Wire Resistance	650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-15...40 °C
Delovna Temperatura	-25...60 °C

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Teža Izdelka	0,146 kg
--------------	----------

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1
Paket 1 Višina	7,4 cm
Paket 1 Širina	9,4 cm
Paket 1 Dolžina	11,7 cm
Paket 1 Teža	146 g
Embalažna Enota Paketa 2	P12
Število Enot V Paketu 2	756
Paket 2 Višina	120 cm
Paket 2 Širina	80 cm
Paket 2 Dolžina	135 cm
Paket 2 Teža	133 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko Proaktivna izjava o RoHS za Kitajsko (zunaj pravnega obsega RoHS za Kitajsko)
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni