

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Rele za na letev - ozek - z podn. - Zelio RSL - 1 C/O - 230 V - 6 A - z LED

RSL1PRPU

Cena* brez DDV-ja: 20,89 EUR

Glavno

Serijska Izdelka	Harmony elektromehanski releji
Ime Serije	Vmesni rele
Izdelek Ali Sestavni Del	Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
Kratko Ime Naprave	RSL
Tip Kontakta In Sestava	1 C/O
Premik Kontakta	Standard
[Uc] Krmlilna Napetost	230 V AC/DC
[Ithe] Konvencionalni Zaprti/ Notranji Toplotni Tok	6 A pri-40...55 °C
Stanje Led	Z
Oblika Zatiča	Ploščat (PCB tip)

Komplementarno

Način Pritrjevanja	Plastična stiskalna vzmet
Povprečna Upornost	20500 Ohm omrežje:DC pri23 °C +/- 10 %
[Ui] Nazivna Izolacijska Trdnost	250 V v skladu s/zIEC 277 V v skladu s/zcUL
[Uimp] Nazivna Napetostna Trdnost Ob Impulzu	6 kV v skladu s/zIEC
Material Kontaktov	Srebrna zlitina (AgSnO2)
[Ie] Nazivni Obratovalni Tok	6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) v skladu s/zIEC/UL
Minimalni Preklopni Tok	100 mA
Maksimalna Preklopna Napetost	277 V
Minimalna Preklopna Napetost	12 V
Maksimalna Preklopna Zmogljivost	1500 VA 150 W
Minimalna Preklopna Zmogljivost	120 mW
Operativna Stopnja	<= 72000 ciklov/h Brez obremenitve <= 360 ciklov/h Pod obremenitvijo
Mehanska Vzdržljivost	10000000 ciklov
Električna Vzdržljivost	60000 ciklov zaUpor obremenitev, 6 A pri250 V, AC-1
Operativni Čas	5 ms Ponastavitev 12 ms
Čas Ponastavitve	20 ms

Oznaka CE
Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Kategorija Zaščite	RT III
Testne Stopnje	Stopnja A Skupna montaža
Delovni Položaj	Katerikoli položaj
Višina	78,6 mm
Širina	6,2 mm
Globina	101 mm
Opis Priključka Iso Št. 1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Prodaja Na Nedeljivo Količino	10
Teža Izdelka	0,029 kg
Tok Obremenitve	6 A pri250 V AC 0,5 mm mont. oddaljenosti
Povprečna Poraba Tuljave	0,17 W, DC
Izpadni Napetostni Prag	>= 0,05 Uc
Razporeditev Kontaktnih Priključkov	Ločeno
Priključki - Terminali	Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm ² (AWG 24 do AWG 16) Prilagodljiv S kablskim koncem Vzmetni terminali, 1 x 0,2 do 1 x 1,5 mm ² (AWG 24 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Zanesljivost Varnostnih Podatkov	B10d = 60000
Sila Pritrditve	10...40 N
Tip Krmiljenja	Brez tipke
Montažna Podpora	35 mm simetrična DIN letev
Predstavitev Naprave	Kompletni izdelek

Okolje

Vhodna Napetost	230 V AC/DC (omejitev vhodne napetosti:184 do 264,5 V)
Dielektrična Trdnost	1000 V AC Med kontakti 4000 V AC Med tuljavo in kontaktom
Standardi	CSA C22.2 št. 14 IEC 61810-1 UL 508
Certifikati Izdelkov	GOST CSA UL
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...85 °C
Odpornost Proti Vibracijam	10 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciklov brez obratovanja v skladu s/ zIEC 60068-2-6 5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciklov v obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-6
Ip Stopnja Zaščite	IP40 v skladu s/zIEC 60529
Odporno Proti Udarcu	10 Gn (trajanje =11 ms) zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27 5 gn (trajanje =11 ms) zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-40...70 °C

Embalažna enota

Embalažna Enota Paketa 1	PCE
Število Enot V Paketu 1	1

Paket 1 Višina	0,7 cm
Paket 1 Širina	8 cm
Paket 1 Dolžina	9,7 cm
Paket 1 Teža	27 g
Embalažna Enota Paketa 2	BB1
Število Enot V Paketu 2	10
Paket 2 Višina	7 cm
Paket 2 Širina	10,3 cm
Paket 2 Dolžina	8,5 cm
Paket 2 Teža	305 g
Embalažna Enota Paketa 3	S03
Število Enot V Paketu 3	300
Paket 3 Višina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dolžina	40 cm
Paket 3 Teža	8,79 kg

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.

[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)



Prosojnost RoHS/REACH

Rezultati dobrega počutja

✓	Reach, Brez Snovi Svhc	
✓	Brez Strupenih Težkih Kovin	
✓	Brez Živega Srebra	
✓	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da
✓	Brez Strupenih Snovi	
✓	Raztopina Brez Fenolnih Spojin	

Certifikati in standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje Okoljskih Podatkov	Okoljski profil izdelka
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe

Dimensions

