



Predstavitev

Serija izdelka	Harmony XAC
Izdelek ali sestavni del	Obesna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XACB

Komplementarno

Tip krmilne postaje	Dvojna izoliranost
Material omare	Poliester okrepljen s steklom
Tip električnega tokokroga	Močnostni tokokrog
Tip omare	Kompletno, pripravljeno na uporabo
Aplikacija krmilne postaje	Nadzor dviznega motorja z 1-hitrostjo
Sestava krmilne postaje	2 tipki
Tip krmilne tipke	First push-button 3-polni raise, slow Second push-button 3-polni lower, slow
Zdržljivost izdelkov	XESD2201 for reversing operation
Mehansko zapiranje	Z
Barva krmilne postaje	Rumena
Povezave - terminali	Screw clamp terminals 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Screw clamp terminals 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Standardi	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov	CSA tip 4
Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	100 gn IEC 60068-2-27
Prenapetostna kategorija	Class II IEC 61140
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
Mehanska vzdržljivost	1000000 cycles
Kabelska uvodnica	Rubber sleeve with stepped entry 10...22 mm

[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	20 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 V CSA 500 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kV IEC 60947-1
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Operativna sila	32 N push-button
Kratkostična zaščita	<= 12 A Zaščita varovalke cartridge aM
Nazivna moč v hp	3 hp 240 V
Nazivna delavna energija v W	3000 W 240 V 3000 W 400 V
Električna vzdržljivost	1000000 cycles AC-3 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 1000000 cycles AC-4 3000 W 400 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-3 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A 700000 cycles AC-4 3000 W 240 V 10 cyc/mn 0.4 IEC 60947-3 appendix A
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (23-24)NO (33-34)NO (53-54)NO (63-64)NO (73-74)NO
Oznaka sponke	(11-12)NC (13-14)NO
Teža izdelka	0.355 kg

Pogodbena garancija

Warranty period	18 months
-----------------	-----------