

Podatkovni list izdelkov

Specifikacije



Prazna krmilna postaja - XB2-S - kovinska - 30 odprtin v 6 kolonah

XB2SL65007

⚠ Oпустitev izdelka: 17. feb. 2020

⚠ Oпустitev izdelka

Glavno

Serijska Izdelka	Harmony XAP
Izdelek Ali Sestavni Del	Prazna krmilna postaja
Kratko Ime Naprave	XB2SL
Destinacija Izdelka	Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost Prednje Plošče Izdelka	260 x 320 mm
Uporabna Globina	115 mm
Število Izrezov	30 izrezov
Material	Jeklena pločevina
Montaža Izdelka	Podometna montaža
Ip Stopnja Zaščite	IP54 v skladu s/zIEC 60529 IP547 v skladu s/zNF C 20-010

Komplementarno

Število Navpičnih Vrstic	6
Teža Izdelka	5,5 kg

Okolje

Zaščitna Obdelava	TC
Temperatura Okoliškega Zraka Za Skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura Okoliškega Zraka Za Delovanje	-25...70 °C
Razred Električnega Udara	Razred I v skladu s/zIEC 60536 Razred I v skladu s/zNF C 20-030

Pogodbena garancija

Garancija	18 mesecev
-----------	------------

Vse objavljene cene so določene izključno kot priporočene maloprodajne cene podjetja Schneider Electric brez vključenega DDV, so informativnega značaja in ne zavezujejo. Končna določitev maloprodajne cene je v celoti v diskreciji posameznega prodajalca. Objavljene priporočene cene, opisi, tehnične specifikacije ter podatki v tem ceniku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta dokumentacija ni na voljo kot nadomestek in se ne sme uporabljati za ugotavljanje ustreznosti ali zanesljivosti teh izdelkov za specifične načine.

Trajnostnost

Etiketa **Green Premium™** je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO₂.

Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave.


[Priročnik za oceno trajnosti izdelka >](#)

Rezultati dobrega počutja

	Reach, Brez Snovi Svhc	
	Brez Strupenih Težkih Kovin	
	Brez Živega Srebra	
	Informacije O Izvzetju Iz Rohs	Da

Uredba Reach	Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Uredba O Rohs Za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Oeeo	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Profil Krožnega Gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni

Dimensions




P Usable depth

a		b	
mm	in.	mm	in.
260	10.24	320	12.6

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.