



⚠ Oпустitev izdelka

Prodajni status

Oпустitev izdelka: 31 december 2020

Življenjska doba se bo iztekla dne: 11 maj 2021

Izdelek XCC1514TSM03X ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.

Glavno

Serija izdelka	OsiSense XCC
Tip enkoderja	Inkrementalni enkoder
Ime enkoderja	XCC
Uporaba izdelka za specifične aplikacije	-
Premer	58 mm
Dopolnilna funkcija	Parametriranje
Premer gredi	14 mm
Tip gredi	Skozi gred
Upornost	360...5760 points
Izhodna faza	Tip X
Tip izhodne faze	Driver 5V, RS422
Električna povezava	1 male connector M23 radial 12 pins
[Us] Nazivna napajalna napetost	4,75 do 30 V DC
Material omare	Zamak

Komplementarno

Toleranca gredi	H7
Residual ripple	500 mV
Maksimalna vrtilna hitrost	6000 rpm
Shaft moment of inertia	22 g.cm ²
Maksimalna vrednost navora	0,006 N.m
Maksimalna obremenitev	2 daN axial 5 daN radial
Izhodna frekvenca	300 kHz
Število kanalov	3
Poraba toka	0...75 mA no-load
Tip zaščite	Zaščita pred povratno polarnostjo Zaščita kratkega stika
Maksimalen izhodni tok	40 mA
Izhodna stopnja	Low level: 0.5 V maximum 20 mA Visok nivo: 4.5 V minimum 20 mA

Prenapetostna vzdržljivost	1 kV, Stopnja 2 IEC 61000-4-5
Osnovni material	Aluminij
Material gredi	Nerjaveče jeklo
Tip krogličnih ležajev	6803ZZ
Teža izdelka	0,435 kg

Okolje

Označevanje	CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-30...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-30...85 °C
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529
Odpornost proti vibracijam	10 gn (f= 55...2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 11 ms IEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev	4 kV Razelektritev kontakta) Stopnja 3 IEC 61000-4-2 8 kV Razelektritev zraka) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja	10 V/m Stopnja 3 IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom	1 kV Signalna vrata Stopnja 3 IEC 61000-4-4 2 kV Močnostni priključki Stopnja 3 IEC 61000-4-4

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	435 g
Višina embalaže 1	8,5 cm
Širina embalaže 1	14 cm
Dolžina embalaže 1	27 cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------