



## Prodajni status

Opustitev izdelka: 23 januar 2021

Življenjska doba se bo iztekla dne: 24 januar 2021

Izdelek XD2CL3333 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.

❗ Opustitev izdelka

## Glavno

Serija izdelka	Harmony XD2
Izdelek ali sestavni del	Kompletna krmilna ročica
Kratko ime naprave	XD2
Montažni premer	30 mm
Material roba	Kromirana kovina

## Komplementarno

Pozcijske informacije za operaterja	Vsi položaji
Zareza na smer	1
Smerne informacije za operaterja	4 smeri
Tip kontakta in sestava	1 C/O Hitro ukrepanje
Kratkostična zaščita	10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula EN/IEC 60947-5-1
Povezave - terminali	Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> Z ali brez konca kabla
Električna vzdržljivost	1000000 ciklov, AC-15 230 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 ciklov, AC-15 127 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 ciklov, DC-13 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 ciklov, DC-13 48 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 ciklov, DC-13 120 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 ciklov, AC-15 48 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Oznaka kontaktne kode	A600-Q600
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 61140
Mehanska vzdržljivost	1000000 ciklov
Center pritrditve	100 x 100 mm
Povratek	Brez
Višina	162 mm
Globina	91 mm
Teža izdelka	0,315 kg

## Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov	DEMKO GL

	CSA
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Odpornost proti vibracijam	25 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	50 gn IEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529

### Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	357 g
Višina embalaže 1	10 cm
Širina embalaže 1	10 cm
Dolžina embalaže 1	16,5 cm

### Offer Sustainability

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava o RoHS za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.