



## Glavno

Serijska izdelka	Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del	Nožno stikalo
Material	Kovinski
Tip nožnega stikala	Enojno nožno stikalo
Kratko ime naprave	XPEM
Zaščitni pokrov	Brez
Sprožilni mehanizem	Brez
Premik kontakta	2 koraka
Tip kontakta in sestava	2 NC + 1 NO
Barva	Modra

## Komplementarno

Positivna odprtina	With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Povezave - terminali	Screw clamp terminal, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end Screw clamp terminal, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with or without cable end
Kabelska uvodnica	2 vrezana vhoda Pg 16
Označevanje	II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
Mehanska vzdržljivost	5000000 ciklov
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VUL 508 500 V 3)EN/IEC 60947-1 500 V (pollution degree 3) conforming to NF C 20-040 group C 500 V (pollution degree 3) conforming to VDE 0110 group C 300 VCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kV EN/IEC 60947-1 6 kV IEC 60664
Maksimalna odpornost na terminalih	0,025 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3 0,025 mOhm NF C 93-050 metoda A

Kratkostična zaščita	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 10 A cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
Širina	104 mm
Globina	172 mm
Višina	59 mm

## Okolje

Standardi	EN 50281-1-1 IEC 61241-1 ATEX D 94/9/CE EN 50014 IEC 61241-0
Cona prahu	Cona 21 -22
Certifikati izdelkov	INERIS 04ATEX0025
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	150 gn conforming to NF E 09-031 20 gn conforming to IEC 60068-2-27
Razred električnega udara	Razred I EN/IEC 61140 Razred I NF C 20-030
IP stopnja zaščite	IP66

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,296 kg
Višina embalaže 1	1 cm
Širina embalaže 1	12 cm
Dolžina embalaže 1	19 cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava o RoHS za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski profil izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------