



⚠ Oпустitev izdelka

Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Izdelek ali sestavni del	Enostavna zaustavitev vlečnega vrvnega stikala
Kratko ime naprave	XY2CB
Barva ohišja	Blue
Prenapetostna kategorija	Razred I EN/IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030

Komplementarno

Lokalno signaliziranje	With pilot light, 220 V
Število kablov	2
Maksimalna dolžina sprožilnega kabla	100 m
Ponastavitev	Iz notranjosti omare
[Us] Nazivna napajalna napetost	220 V
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Počasen izklop
Trigger cable anchor point	RH in LH straneh
Napajanje svetlobnega bloka	Preko integriranega transformatorja
Sekundarna napetost	6 V
Povezave - terminali	Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ²
Zatezni moment	0,8...1,2 N.m
Številka kablanske uvodnice	1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland
Označevanje	CE
Mehanska vzdržljivost	60000 ciklov
Razdalja med nosilci kablov	5 m
[Ie] nazivni obratovalni tok	0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)EN/IEC 60947-1 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 kV EN/IEC 60947-1
Pozitivna odprtina	With conforming to EN/IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih	25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3 25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (11-12)NC
Teža izdelka	25,6 kg
Kompatibilnostna koda	XY2CB

Okolje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP22 (enclosure) conforming to EN/IEC 60529 IP22 (enclosure) conforming to NF C 20-010 IP65 (contact housing) conforming to EN/IEC 60529 IP65 (contact housing) conforming to NF C 20-010

Packing Units

Teža embalaže 1	18,851 kg
Višina embalaže 1	4,580 dm
Širina embalaže 1	2,080 dm
Dolžina embalaže 1	1,550 dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski profil izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------