



⚠ Oпустitev izdelka

Prodajni status

Opustitev izdelka: 01 julij 2020

Življenjska doba se bo iztekla dne: 01 julij 2020

Izdelek ZB4BG0514 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.

Glavno

Serijska številka izdelka	Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Glava za izbirno stikalo s ključem
Kratko ime naprave	ZB4
Montažni premer	22 mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Profil operaterja	Stikalo na ključ

Komplementarno

Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	1000000 ciklov
Predstavitel naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred I IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz) IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Packing Units

Teža embalaže 1	0,069 kg
Višina embalaže 1	0,540 dm
Širina embalaže 1	0,880 dm
Dolžina embalaže 1	0,340 dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije o izteku življenjske dobe