



Prisma Plus-G System-montážny panel pre horiz. NSX250 pevný s otočnou kľučkou

03031

! Ukončené dňa: 15. 6. 2023

! Ukončené

Základní popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozváděče - šířka 600 mm Samostatně stojící rozvaděč - šířka 850 mm Samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál - šířka 600 + 300 mm Nástenná montáž rozvaděče + propoj. oddíl - šířka 600 + 300 mm
Instalované Zařízení	Easypact: pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact: pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact: pevná CVS100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Easypact: pevná CVS250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: pevná NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact: pevná NSX250 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - vodorovná instalace
Popis Pólů	1 x 3P: pevná CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná CVS100...160 vodorovná instalace 1 x 3P: pevná CVS250 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná CVS250 vodorovná instalace 1 x 3P: pevná NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná NSX100...160 vodorovná instalace 1 x 3P: pevná NSX250 vodorovná instalace 1 x 4P: pevná NSX250 vodorovná instalace
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2M výška)vodorovná

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

horní nebo dolní skříně)

4 modul(y): CVS250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

5 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

5 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y): NSX100...160 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 850 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 + 300 mm nástěnná montáž rozváděče + propoj. oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

5 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

5 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

4 modul(y): NSX250 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 850 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Kabelová Prúchodka	Desky s výřezem 0,33 mm horní 92 mm Desky s výřezem 0,31 mm horní 42 mm Desky s výřezem 0,31 mm dolní část 42 mm
Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký
Farba	Biela (RAL 9001)
Šírka	600 mm
Výška	150 mm
Čistá Hmotnosť	1,08 kg

[illegible]

přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX100...160 ano pevná
přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact
NSX250 ano pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 direct with long
terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact
NSX250 ano pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 direct with long
terminal shield 4 0,31 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč + kabel. kanál Compact
NSX250 ano pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long
terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče + propoj. oddíl Compact
NSX250 ano pevná přímá přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long
terminal shield 4 0,31 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozváděče Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm
850 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX250 ano pevná přímá
přední otočná rukojeť vodorovná 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	3,500 cm
Šírka Balenia 1	18,500 cm
Dĺžka Balenia 1	47,000 cm
Package 1 Weight	1,100 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Počet Výrobkov V Balení 2	16
Výška Balenia 2	30,000 cm
Šírka Balenia 2	40,000 cm
Dĺžka Balenia 2	60,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	18,650 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	32
Výška Balenia 3	45,000 cm
Šírka Balenia 3	80,000 cm
Dĺžka Balenia 3	120,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	35,800 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)