


Produktový list

Špecifikácie



Prisma Plus-G System-mount. panel pre zások zdrojov NSX- INS250

03043

! Ukončené dňa: 15. 6. 2023

! Ukončené

Základný popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozváděče - šířka 600 mm
Instalované Zařízení	Compact: pevná INS250 zások zdrojů - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná INS250 zások zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Compact: pevná INV250 zások zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace Zások zdrojů: pevná NSX100...250 zások zdrojů - řízení: mechanické blokování - svislá instalace
Popis Pólů	1 x 3P: pevná INS250 zások zdrojů svislá instalace 1 x 4P: pevná INS250 zások zdrojů svislá instalace 1 x 3P: pevná INV250 zások zdrojů svislá instalace 1 x 4P: pevná INV250 zások zdrojů svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX100...250 zások zdrojů svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX100...250 zások zdrojů svislá instalace
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1M výška)svislá
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	10 modul(y): INS250 zások zdrojů, přední připojení v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): INS250 zások zdrojů, přední připojení v 600 mm nástenná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): INV250 zások zdrojů, přední připojení v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 10 modul(y): INV250 zások zdrojů, přední připojení v 600 mm nástenná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y): NSX100...250 zások zdrojů, přední připojení v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 11 modul(y): NSX100...250 zások zdrojů, přední připojení v 600 mm nástenná montáž rozváděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Kabelová Průchodka	Desky s výřezem 0,37 mm horní nebo dolní 192 mm
Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Farba	Biela (RAL 9001)
Šírka	600 mm
Výška	200 mm
Čistá Hmotnosť	1,37 kg

Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INS250 zások zdrojů pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact INS250 zások zdrojů pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INS250 zások zdrojů pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact INS250 zások zdrojů pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INS250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact INS250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INS250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact INS250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INV250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact INV250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact INV250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Compact INV250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 1 přední připojení 10 0,37 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč zások zdrojů NSX100...250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 1 přední připojení 11 0,37 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača zások zdrojů NSX100...250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 3P 1 přední připojení 11 0,37 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč zások zdrojů NSX100...250 zások zdrojů pevná mechanické blokování svislá 4P 1 přední připojení 11 0,37 mm
-----------------	---

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	1,0 cm
Šírka Balenia 1	22,5 cm
Dĺžka Balenia 1	47,0 cm
Package 1 Weight	1,37 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Počet Výrobkov V Balení 2	14
Výška Balenia 2	30,0 cm
Šírka Balenia 2	40,0 cm
Dĺžka Balenia 2	60,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	19,883 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)