



Prisma Plus-G System-montážny panel pre vertik.NSX-INS250pevný s otočnou kľučkou

03051

! Ukončené dňa: 15. 6. 2023

! Ukončené

Základný popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G propojovací oddíl Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Skříň - šířka 400 mm hloubka 400 mm
Instalované Zařízení	Easypact: pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact: pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact: násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: násuvná NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace Compact: násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: násuvná NSX250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: motorový pohon - svislá instalace
Popis Pólů	1 x 3P: pevná CVS100...160 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS100...160 svislá instalace 1 x 3P: pevná CVS250 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS250 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX100...160 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX100...160 svislá instalace 1 x 3P: násuvná NSX100...160 svislá instalace 1 x 4P: násuvná NSX100...160 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX250 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX250 svislá instalace 1 x 3P: násuvná NSX250 svislá instalace 1 x 4P: násuvná NSX250 svislá instalace
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (1M výška)svislá

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	9 modul(y): CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): CVS250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): NSX100...160 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm skříně 9 modul(y): NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm samostatně stojící kabelový kanál (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 300 mm nástěnný propojovací oddíl (kabel přichází z horní nebo dolní skříně) 9 modul(y): NSX250 ne ochrana proudovým chráničem , přední připojení v 400 mm skříně
Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký
Farba	Biela (RAL 9001)
Šírka	300 mm
Výška	300 mm
Čistá Hmotnosť	0,5 kg

Functional Unit	300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Easypact CVS100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Easypact CVS100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Easypact CVS100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Easypact CVS100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Easypact CVS250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Easypact CVS250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Easypact CVS250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Easypact CVS250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Compact NSX100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Compact NSX100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Compact NSX100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Compact NSX100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne pevná motorový pohon svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne pevná motorový pohon svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne násuvná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne násuvná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne násuvná motorový pohon svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX100...160 ne násuvná motorový pohon svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm 300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Compact NSX250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Compact NSX250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G samostatně stojící kabelový kanál Compact NSX250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 300 mm Prisma G nástěnný propojovací oddíl Compact NSX250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne pevná motorový pohon svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne pevná motorový pohon svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne násuvná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne násuvná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne násuvná motorový pohon svislá 3P 1 přední připojení 9 178 mm 400 mm 400 mm Prisma P skříň Compact NSX250 ne násuvná motorový pohon svislá 4P 1 přední připojení 9 178 mm
-----------------	---

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	3,500 cm
Šírka Balenia 1	14,000 cm

Dĺžka Balenia 1	22,000 cm
Package 1 Weight	494,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Počet Výrobkov V Balení 2	20
Výška Balenia 2	30,000 cm
Šírka Balenia 2	40,000 cm
Dĺžka Balenia 2	60,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	10,583 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	40
Výška Balenia 3	45,000 cm
Šírka Balenia 3	80,000 cm
Dĺžka Balenia 3	120,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	21,600 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Zákla de Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez
Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica EÚ Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom
Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)