



Základný popis

Rad	Prisma
Sortiment výrobkov	Prisma G
Typ produktu alebo komponentu	Montážni deska
Príslušenstvo / náhradné diely	Instalační príslušenství
Kompatibilita rozsahu	Prisma G enclosure
Installation description	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Instalované zařízení	Easypact: pevná CVS400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact: pevná CVS630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX400 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX630 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact: pevná CVS400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Easypact: pevná CVS630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX400 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact: pevná NSX630 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P: pevná CVS400 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS400 svislá instalace 1 x 3P: pevná CVS630 svislá instalace 1 x 4P: pevná CVS630 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX400 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX400 svislá instalace 1 x 3P: pevná NSX630 svislá instalace 1 x 4P: pevná NSX630 svislá instalace
Condition of using cable tie	Need additional plate (1M výška)svislá
Pocet vert. modulu (50 mm)	15 modul(y): CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříňě)

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

15 modul(y): CVS400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 15 modul(y): CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 15 modul(y): CVS630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 15 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 15 modul(y): NSX400 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 15 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 15 modul(y): NSX630 ne ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): CVS400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): CVS630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): NSX400 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm samostatně stojící rozvaděč (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)
 18 modul(y): NSX630 ano ochrana proudovým chráničem , direct with long terminal shield v 600 mm nástěnná montáž rozvaděče (kabel přichází z horní nebo dolní skříně)

Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia výrobkov	ASEFA

Doplňky

Protective treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová konečná úprava	Hladký Matný
Barva	White (RAL 9001)
Šírka	600 mm
Výška	500 mm
Čistá hmotnosť	2,24 kg
Functional unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX400 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm 600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm

600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX630 ne pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 15 0,31 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Easypact CVS630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Easypact CVS630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX400 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 3P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč Compact NSX630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm
600 mm Prisma G nástěnná montáž rozvaděče Compact NSX630 ano pevná přímá přední otočná rukojeť svislá 4P 1 direct with long terminal shield 18 0,312 mm

Packing Units

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Hmotnosť balenia 1	2,24 kg
Výška balenia 1	3,5 cm
Šírka balenia 1	23 cm
Dĺžka balenia 1	47 cm
Typ balenia 2	S04
Počet výrobkov v balení 2	9
Hmotnosť balenia 2	20,26 kg
Výška balenia 2	30 cm
Šírka balenia 2	40 cm
Dĺžka balenia 2	60 cm
Typ balenia 3	P12
Počet výrobkov v balení 3	36
Hmotnosť balenia 3	80,74 kg
Výška balenia 3	80 cm
Šírka balenia 3	80 cm
Dĺžka balenia 3	120 cm

Offer Sustainability

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS) Deklarácia EÚ RoHS

Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	Áno
Nariadenie RoHS Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu
Prítomnosť halogénu	Produkt s plastovými časťami bez halogénu

Zmluvná záruka

Záruka	18 mesíců
--------	-----------