


Produktový list

Špecifikácie



Prisma Plus - G System - montážny panel na 2 ELM - - G

03157

! Ukončené dňa: 27. 4. 2023

! Ukončené

Základný popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G Prisma P
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Samostatně stojící rozvaděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozvádzača - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm Rozvaděč Pack - šířka 555 mm
Instalované Zařízení	Měřiče výkonu: elektroměr kWh - svislá instalace
Popis Pólů	3 x 2P: elektroměr kWh svislá instalace
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	6 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm samostatně stojící rozvaděč 6 modul(y): elektroměr kWh v 600 mm nástenná montáž rozvádzača 6 modul(y): elektroměr kWh v 650 mm skříň 6 modul(y): elektroměr kWh v 555 mm rozvaděč Pack
Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký
Farba	Biela (RAL 9001)
Šírka	600 mm
Výška	250 mm
Čistá Hmotnosť	1,44 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozvaděč měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 50 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P skříň měřiče výkonu elektroměr kWh svislá 2P 3 6 50 mm

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Výška Balenia 1	2,000 cm
Šírka Balenia 1	27,000 cm
Dĺžka Balenia 1	47,000 cm
Package 1 Weight	1,440 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	30,000 cm
Šírka Balenia 2	40,000 cm
Dĺžka Balenia 2	60,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	14,780 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	80
Výška Balenia 3	75,000 cm
Šírka Balenia 3	80,000 cm
Dĺžka Balenia 3	120,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	118,240 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)