


Produktový list

Špecifikácie



Prisma Plus - G System - zapuř. perforovaný montážny panel - 4 výřkové díly

03171

! Ukončené dňa: 15. 3. 2022

! Ukončené

Základní popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G
Typ Produktu Alebo Komponentu	Montážní deska
Prísluřenstvo / Náhradné Díly	Instalační přísluřenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč
Installation Description	Samostatně stojící rozváděč - řířka 600 mm Nástenná montáž rozvádzača - řířka 600 mm
Popis Montážní Desky	Zapuřtřená perforovaná
Instalované Zařizení	Phaseo: transformátor NN/NN
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	4 modul(y): transformátor NN/NN v 600 mm samostatně stojící rozváděč 4 modul(y): transformátor NN/NN v 600 mm nástenná montáž rozvádzača
Štandardy	IEC 61439-2
Certifikácia Výrobkov	ASEFA

Doplňky

Povrchová Konečná Úprava	Galvanizovaný
Šířka	600 mm
Výřka	200 mm
Čistá Hmotnosť	0,74 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozváděč Phaseo transformátor NN/NN 4 12,5 mm 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzača Phaseo transformátor NN/NN 4 12,5 mm

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Pocet Výrobkov V Balení 1	1
Výřka Balenia 1	3,0 cm
Šířka Balenia 1	18,5 cm
Dířka Balenia 1	46,5 cm
Package 1 Weight	800,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Pocet Výrobkov V Balení 2	10

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spólahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Výška Balenia 2	20,0 cm
Šírka Balenia 2	40,0 cm
Dĺžka Balenia 2	60,0 cm
Hmotnosť Balenia 2	8,1 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	120
Výška Balenia 3	105,0 cm
Šírka Balenia 3	80,0 cm
Dĺžka Balenia 3	120,0 cm
Hmotnosť Balenia 3	97,92 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)
Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)