


Produktový list

Špecifikácie



Prisma Plus - G & P System - čelný panel pre 5 vertik.ISFL 100

03320

! Ukončené dňa: 27. 4. 2023

! Ukončené

Základní popis

Rad	Prisma
Sortiment Výrobkov	Prisma G Prisma P
Typ Produktu Alebo Komponentu	Čelní deska
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Instalační příslušenství
Kompatibilita Rozsahu	Prisma Prisma G rozváděč Prisma Prisma P cubicle
Typ Čelní Desky	S výřezem
Instalované Zařízení	Fupact: pevná ISFT100 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
Popis Pólů	5 x 3P: montážní deska držák: ISFT100 svislá instalace
Pracovní Poloha	Vodorovná

Doplňky

Popis Rozváděče/Skříně	Samostatně stojící rozváděč - šířka 600 mm Nástenná montáž rozvádzače - šířka 600 mm Skříň - šířka 650 mm hloubka 400 mm
Umístění Připojení	Přímé připojení
Pocet Vert. Modulu (50 Mm)	6
Štandardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikácia Výrobkov	ASEFA
Materiál	Ocel
Povrchová Konečná Úprava	Matný Hladký
Protective Treatment	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Farba	Biela (RAL 9001)
Výška	300 mm
Šírka	500 mm
Čistá Hmotnosť	1,18 kg
Množstvo Na Súpravu	Sada 1

Functional Unit	600 mm Prisma G samostatně stojící rozváděč Fupact ISFT100 pevná rukojeť držáku pojistek svislá 3P 5 přímé 7 600 mm Prisma G nástenná montáž rozvádzače Fupact ISFT100 pevná rukojeť držáku pojistek svislá 3P 5 přímé 7 650 mm 400 mm Prisma P skříň Fupact ISFT100 pevná rukojeť držáku pojistek svislá 3P 5 přímé 6
-----------------	--

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	3,000 cm
Šírka Balenia 1	31,000 cm
Dĺžka Balenia 1	51,000 cm
Package 1 Weight	1,171 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	16,500 cm
Šírka Balenia 2	32,000 cm
Dĺžka Balenia 2	53,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	12,200 kg
Typ Balenia 3	P12
Počet Výrobkov V Balení 3	90
Výška Balenia 3	45,000 cm
Šírka Balenia 3	80,000 cm
Dĺžka Balenia 3	120,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	121,800 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Ia Základe Nariadenia Reach

Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

✓

Produkt S Plastovými Časťami Bez Halogénu

Certifikácie a normy

Smernica Eú Rohs

Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

[Deklarácia EÚ RoHS](#)

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)