

Produktový list

Špecifikácie



istič Compact NS1000H - 4P - 1000 A - pevný - bez jednotky spúšte

33245

! Plánované ukončenie

! Ukončené dňa: 31. 12. 2023

! Ukončenie životného cyklu čoskoro dňa: 30. 4. 2024

Základní popis

Rad	Compact
Sortiment Výrobkov	ComPact NS630b...1600
Skrátený Názov Zariadenia	Compact NS1000H
Typ Produktu Alebo Komponentu	Základní rám
Používané Zariadenia	Distribuce
Number Of Poles	4P
Umístění Nulového Vodiče	Vlevo
[In] Menovitý Prúd	1000 A při 50 °C
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	690 V AC Column : Value (Slovak) missing
Typ Siete	AC
Frekvencia Siete	Column : Value (Slovak) missing
Vhodnost Pro Bezpečné Odpojení	ANO vyhovuje EN/IEC 60947-2
Kategória Využitia	Kategória B
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	85 kA Icu při 220/240 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 42 kA Icu při 660/690 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 65 kA Icu při 440 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 70 kA Icu při 380/415 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 50 kA Icu při 500/525 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2
Performance Level	H 70 kA 415 V AC
Typ Kontroly	Otočná rukojeť Páčka
Montážny Režim	Pevná

Doplňky

[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	800 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	8 kV vyhovuje IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA při 660/690 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 (manuální operace) 40 kA při 500/525 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 (manuální operace) 50 kA při 440 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 (manuální operace) 50 kA při 220/240 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 (manuální operace) 50 kA při 380/415 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2 (manuální operace)

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud	19,2 kA 1 s vyhovuje IEC 60947-2
Integrovaná Mžiková (Zkratová) Ochrana	40 kA
Mechanická Životnost	10000 cykly vyhovuje IEC 60947-2
Elektrická Životnost	2000 cykly 690 V AC Column : Value (Slovak) missing In vyhovuje IEC 60947-2 4000 cykly 690 V AC Column : Value (Slovak) missing In/2 vyhovuje IEC 60947-2 5000 cykly 440 V AC Column : Value (Slovak) missing In vyhovuje IEC 60947-2 6000 cykly 440 V AC Column : Value (Slovak) missing In/2 vyhovuje IEC 60947-2
Ztrátový Výkon	22 W
Upevnenie	Zadní deska
Rozteč Pro Připojení	70 mm
Druh Ochrany	Bez ochrany
Height (H)	327 mm
Width (W)	280 mm
Depth (D)	147 mm

Prostředí

Štandardy	IEC 60947-2
Certifikácia Výrobkov	LCIE ASEFA ASTA
Pollution Degree	3 vyhovuje IEC 60947
Stupeň Ochrany Ip	IP40 vyhovuje IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK07 vyhovuje EN 50102
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-50...85 °C

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	37,0 cm
Šírka Balenia 1	38,0 cm
Dĺžka Balenia 1	30,0 cm
Package 1 Weight	14,731 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortuť

 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	V súlade s výnimkami
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti