

Produktový list

Špecifikácie



prepojovacia lišta - Acti 9 - 1P - 12 mod. - 100A



A9XPH112

Základní popis

Rad	Acti 9
Typ Produktu Alebo Komponentu	Hřebenová sběrnice
Montážny Režim	Vodorovná
Príslušenstvo / Náhradné Diely	Příslušenství pro připojení
Lines Description	1L
Length In 18 Mm Modules	12

Doplňky

Počet Způsobů	12 cestný 1 L
Poles Configuration For 1 Way	1 x 1P
Rozteč Pro Připojení	18 mm
Typ Konektoru	Kryty hřebenové lišty
Vzdálenost Mezi Vedením	18 mm
Popis	L
Izolácia	Izolovaný
Prezentácia Zariadenia	Dělitelné
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	100 A při 40 °C
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	415 V AC
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	500 V AC vyhovuje IEC 61439-2
Místo Instalace	Horní nebo dolní na tunelové svorky Horní nebo dolní na dvojité svorka
Rozteč 9 Mm	24
Šírka	220 mm
Farba	Biela (Column : Value (Slovak) missing)
Kompatibilita Rozsahu	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Prostředí

Štandarty	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
-----------	------------------------------

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Požární Odolnost	960 °C (30 s) vyhovuje IEC 60695-2-1
Pollution Degree	3 vyhovuje IEC 60947-7-1
Stupeň Krytí Ip	IP20 with end-pieces and tooth covers

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	6,000 cm
Šírka Balenia 1	8,700 cm
Dĺžka Balenia 1	24,800 cm
Package 1 Weight	49,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	6,000 cm
Šírka Balenia 2	8,700 cm
Dĺžka Balenia 2	24,800 cm
Hmotnosť Balenia 2	554,000 g
Typ Balenia 3	S03
Počet Výrobkov V Balení 3	160
Výška Balenia 3	30,000 cm
Šírka Balenia 3	30,000 cm
Dĺžka Balenia 3	40,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	9,380 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs

Áno

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie