

Produktový list

Špecifikácie



Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS for internal batteries

E3SUPS10KHB

Prehľad

Predstavenie	High-efficiency 3-phase UPS that features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments. This UPS is for internal batteries, but is supplied without batteries, so you can easily customize the battery runtime. For battery runtime details, see the runtime charts published under the Documents tab.
Dodacia Lehota	Usually Ships within 6 Weeks

Základní popis

Main Input Voltage	400 V 3 fáz.
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 fáz.
Other Output Voltage	380 V 415 V
Menovitý Výkon (W)	10 kW
Jmenovitý Výkon (Va)	10 kVA
Součást Výrobku	Prachový filter Instalační příručku

Baterky & chod programu

Účinnost	View Efficiency Graph
Typ Batérie	VRLA
Napätie Batérie	240 V
Maximum Short-Circuit Current	10 kA
Obsahuje Batériové Moduly	0
Battery Slots Empty	3
Koniec Vybíjacieho Napätia Batérie	+/-198 V DC

Fyzický

Farba	Biela (Column : Value (Slovak) missing)
Výška	140 cm
Šírka	38 cm
Hĺbka	92,8 cm
Čistá Hmotnosť	112 kg

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použítie spotrebiteľmi.

Usb Compatible	Yes
----------------	-----

Vstup

Maximálny Vstupný Prúd	18 A
Harmonické Skreslenie Vstupu	Menej ako 3 % pre plné zaťaženie
Load Power Factor	0.9 leading to 0.9 lagging
Input Power Factor At Full Load	0,99
Rozsah Vstupního Napětí	304...477 V
Frekvence Sítě	45...65 Hz

Výstup

Maximum Configurable Power In Va	10 kVA
Max. Konfigurovateľný Výkon (Watty)	10 kW
Výstupná Frekvencia (Synchronizovaná So Sieťou)	50 Hz synchronizovaná so sieťou 60 Hz synchronizovaná so sieťou
Harmonické Zkreslení	Menší než 3 %
Výstupné Napätie Thd	< 3% linear load
Prevádzka Pri Preťažení	130-150% for 1 minute and 125-130% for 10 minutes
Tolerance Výstupního Napětí	+/- 1.5 %
Topológia	On-line dvojitá konverzia

Súlad

Certifikácia Výrobkov	CE EAC RCM
-----------------------	------------------

Enviromentálne

Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	0...40 °C
Relatívna Vlhkosť	0...95 % nekondenzujúci
Prevádzka Nadmorská Výška	0...3333 ft
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-15...40 °C
Relatívna Vlhkosť Pri Skladovaní	0...95 % nekondenzujúci
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň Hluku	60 dBA
Tepelné Ztráty	516 W
Stupeň Krytí Ip	IP20

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	164 cm
Šírka Balenia 1	101,4 cm
Dĺžka Balenia 1	56,3 cm

Package 1 Weight	145 kg
------------------	--------

Záruční lhůta

Záruka	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
--------	---

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Prieťahnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu



Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

[Áno](#)

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica EÚ Rohs	Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti