



Základní popis

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Rad | Canalis |
| Názov produktu | KT |
| Typ produktu alebo komponentu | Napájecí koleno nastojato |
| Skrátený názov zariadenia | KTA |
| Používané zariadenia | Délka napájecího dílu |
| Napájanie | Olejevý transformátor Rozváděč |
| Materiál | Hliník |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 1000 A at 35 °C |
| Umístění nulového vodiče | Vpravo |
| Typ změny směru | direction 1: flat to horizontal |
| Earth conductor | Standardní uzemnění |
| Short-circuit level | Standardní verze |
| Poskytované vybavenie | Jednotka kabel. kanálu |

Doplňky

| | |
|--|--|
| Materiál pláště | Polyesterová folie |
| Materiál kontaktu | Měď |
| [Ue] Menovité prevádzkové napätie | 1000 V |
| Frekvencia siete | 50/60 Hz |
| [Ui] menovité izolačné napätie | 1000 V |
| [Icw] rated short-time withstand current | 50 kA |
| [Ipk] jmen. dynam. proud | 110 kA |
| Vyzařované magnetické pole | 0,5 μT |
| Mez tepelného namáhání | 2500 A ² .s |
| THDI | 0...15 % 1000 A 15...33 % 1250 A 33...100 % 1600 A |

| | |
|------------------------|--|
| Maximum voltage drop | <0.006 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.006 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0056 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0052 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Montážny režim | Šrouby |
| Upevnenie | Deska |
| Polarity | 3L + N + PE |
| Počet vývodů - zásuvek | 0 |
| Štandardy | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |
| Typ rozměru | Vyrobeno na míru |
| Rozteč pro připojení | 80...250 mm |
| Hĺbka | 230 mm |
| Výška | směr 1: 190...524 mm |
| Délka | směr 2: 290 mm |
| Barva | Bílá (RAL 9001) |
| Lineární zátěž | 16 kg/m |

Prostředí

| | |
|-------------------|---|
| Stupeň krytí IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stupeň ochrany IK | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Derating factor | 0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (90 % of In) 50...55 °C (86 % of In) |

Packing Units

| | |
|---------------------------|---------|
| Typ balenia 1 | PCE |
| Počet výrobkov v balení 1 | 1 |
| Hmotnosť balenia 1 | 31,8 kg |
| Výška balenia 1 | 77,4 cm |
| Šírka balenia 1 | 95 cm |
| Dĺžka balenia 1 | 40,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Stav udržateľnej ponuky | Produkt Green Premium |
| Nariadenie REACH | Deklarácia REACH |
| Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC) | Áno |
| Smernica EÚ RoHS | Súlad Deklarácia EÚ RoHS |
| Neobsahuje toxické ťažké kovy | Áno |
| Neobsahuje ortuť | Áno |
| Informácie o výnimke zo smernice RoHS | Áno |
| Nariadenie RoHS Číny | Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny) |
| Zverejňovanie informácií o životnom prostredí | Environmentálny profil produktu |
| Okružný profil | Informácie o ukončení životnosti |
| OEEZ | Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzovať do odpadkových košov. |
| Neobsahuje PVC | Áno |
| Prítomnosť halogénu | Produkt neobsahuje halogén |

Zmluvná záruka

| | |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|
