


Produktový list

Špecifikácie



Canalis KT 2000 Al napájací diel N2- 3L+N+PE

KTA2000EL42

Základní popis

Rad	Canalis
Názov Produktu	KT
Typ Produktu Alebo Komponentu	Boční napájecí vedení
Skrácený Název Zariadenia	KTA
Používané Zariadenia	Délka napájecího dílu
Napájanie	Typ suchého transformátoru
Materiál	Hliník
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	2000 A při 35 °C
Umístění Nulového Vodiče	Vlevo
Earth Conductor	Standardní uzemnění
Short-Circuit Level	Standardní verze
Poskytované Vybavenie	Jednotka kabel. kanálu

Doplňky

Materiál Pláště	Polyesterová folie
Materiál Kontaktu	Měď
[Ue] Menovité Prevádzkové Napätie	1000 V
Frekvencia Siete	Column : Value (Slovak) missing
[Ui] Menovité Izolačné Napätie	1000 V
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	70 kA
[Ipk] Jmen. Dynam. Proud	154 kA
Vyzařované Magnetické Pole	1,3 µT
Mez Tepelného Namáhání	4900000 kA².s
Thdi	0...15 % 2000 A 15...33 % 2500 A 33...100 % 3200 A
Maximum Voltage Drop	<0,0029 V s účinníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,003 V s účinníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0029 V s účinníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0027 V s účinníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky
Montážny Režim	Skrutky
Upevnenie	Deska
Polarity	3L + N + PE

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Počet Vývodů - Zásuvek	0
Štandardy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Typ Rozmerov	Vyrobeno na míru
Rozteč Pro Připojení	470...700 mm
Šířka Sběrnice	200 mm
Hĺbka	140 mm
Výška	204 mm
Délka	1900 mm
Farba	Biela (RAL 9001)
Lineární Zátěž	26 kg/m

Prostředí

Stupeň Krytia Ip	Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % In) 35...40 °C (97 % In) 40...45 °C (93 % In) 45...50 °C (90 % z In) 50...55 °C (86 % z In)

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	38,0 cm
Šířka Balenia 1	190,0 cm
Dĺžka Balenia 1	13,8 cm
Package 1 Weight	36,05 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice
Rohs

Áno

✓

Neobsahuje Pvc

✓

Produkt Neobsahuje Halogén

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Informácie o ukončení životnosti

