



Základní popis

Rad	Canalis
Názov produktu	KT
Typ produktu alebo komponentu	Přímý napájecí kanál
Skrátený názov zariadenia	KTC
Používané zariadenia	Délka napájecího dílu
Napájanie	Rozváděč Olejový transformátor
Materiál	Měď
[Ie] jmenovitý pracovní proud	2500 A at 35 °C
Umístění nulového vodiče	Vlevo
Earth conductor	Standardní uzemnění
Short-circuit level	Standardní verze
Poskytované vybavenie	Jednotka kabel. kanálu

Doplňky

Materiál pláště	Polyesterová folie
Materiál kontaktu	Měď
[Ue] Menovité prevádzkové napätie	1000 V
Frekvencia siete	50/60 Hz
[Ui] menovité izolačné napätie	1000 V
[Icw] rated short-time withstand current	113 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	248 kA
Vyzařované magnetické pole	1,3 μT
Mez tepelného namáhání	6400 A².s
THDI	33... 100 % 1600 A 15... 33 % 2000 A 0... 15 % 2500 A
Maximum voltage drop	<0,0018 V s účinníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0,0015 V s účinníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky <0.0018 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0018 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Montážny režim	Šrouby

Upevnenie	Deska
Polarity	3L + PE
Počet vývodů - zásuvek	0
Štandardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Typ rozměru	Vyrobeno na míru
Rozteč pro připojení	80...250 mm
Hĺbka	350 mm
Výška	direction 1: 235...734 mm
Barva	White (RAL 9001)
Lineární zátěž	44 kg/m

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 vyhovuje IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 vyhovuje IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (95 % In) 40...45 °C (90 % z In) 45...50 °C (84 % In) 50...55 °C (79 % In)

Packing Units

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Hmotnosť balenia 1	66,3 kg
Výška balenia 1	35 cm
Šírka balenia 1	95 cm
Dĺžka balenia 1	95 cm

Zmluvná záruka

Záruka	18 měsíců
--------	-----------