

Produktový list

Špecifikácie



odpínač MTZ2 10NA 4P výsuvný



LV848255

Základní popis

Rad	Masterpact
Typ Produktu Alebo Komponentu	Odpínač
Používané Zariadenia	Distribuce
Označení Odpínače	MasterPact MTZ2 10 NA
Poles Description	4P
Typ Siete	AC
Frekvencia Siete	Column : Value (Slovak) missing

Doplňky

Typ Kontroly	Tlačítko
Montážny Režim	Výsuvná
Upevnenie	Rám
[Ue] Jmenovité Pracovní Napětí	690 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-3
[Ie] Jmenovitý Pracovní Proud	1000 A AC Column : Value (Slovak) missing 690 V
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	1000 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-3
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	12 kV vyhovuje EN/IEC 60947-3
[Icw] Jmenovitý Krátkodobý Výdržný Proud	42 kA během 1 s vyhovuje EN/IEC 60947-3 vyhovuje EN/IEC 60947-3
[Icm] Jmenovitá Zkratová Zapínací Schopnost	88 kA max. (špička) 220...690 V AC při Column : Value (Slovak) missing
Kategória Využitia	AC-23A AC-3
Performance Level	NA
Vhodnost Pro Bezpečné Odpojení	ANO vyhovuje EN/IEC 60947-3
Signalizace Polohy Kontaktů	Ano
Viditelné Odpojení	Ne
Mechanická Životnost	25000 cykly with periodic preventive maintenance vyhovuje EN/IEC 60947-3
Elektrická Životnost	AC-23A: 10000 cykly 440 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cykly 690 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cykly 440 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cykly 690 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-3
Rozteč Pro Připojení	115 mm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Výška	439 mm
Šířka	556 mm
Hloubka	403 mm

Prostředí

Čistá Hmotnosť	120 kg
Štandardy	EN/IEC 60947-3
Certifikácia Výrobkov	IECEE CB Scheme
Stupeň Krytia Ip	IP30
Pollution Degree	3 vyhovuje EN/IEC 60947-4-1
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...85 °C

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	29,5 cm
Šířka Balenia 1	30,5 cm
Dĺžka Balenia 1	49,5 cm
Package 1 Weight	53,434 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortuť

 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

 Neobsahuje Pvc

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach

[Deklarácia REACH](#)

Smernica Eú Rohs

V súlade s výnimkami

Nariadenie Rohs Číny

[Deklarácia RoHS Číny](#)

Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.

Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí

[Environmentálny profil produktu](#)

Okružný Profil

[Informácie o ukončení životnosti](#)