

Produktový list

Špecifikácie



mer. transf. prúdu DIN mont.
400/5pre pásovinu 10x40 20x32
25x25

METSECT5MC040

Základní popis

Rad	PowerLogic
Názov Produktu	CT
Typ Produktu Alebo Komponentu	Transformátor proudu
Sekundární Proud	5 A
Třída Přesnosti	Třída 0.5 při 8 VA Column : Value (Slovak) missing při 10 VA
[In] Menovitý Prúd	400 A

Doplňky

Typ Měř. Transformátoru Proudu	Tropikalizovaný pro sběrnici a kabel
Převod Měř. Transformátoru Proudu	400/5
[Ith] Menovitý Tepelny Prúd	24 kA
Dynamický Výdržný Proud	2,5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Menovité Pracovné Napätie	< 720 V AC Column : Value (Slovak) missing
[Ui] Menovité Izolačné Napätie	3 kV
Montážny Režim	Izolovaný uzamyk. šroub Nacvaknutím Skrutky
Upevnenie	Sběrnice Lišta DIN Montážní deska
Šířka	Venkovní: 70 mm Vnitřní: 41 mm
Výška	Venkovní: 95 mm Vnitřní: 41 mm
Hloubka	Frame: 45 mm Celkový: 65 mm
Průměr	32 mm
Čistá Hmotnosť	0,404 kg
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	3 kV
Trieda El. Izolácie	Třída B
Vnější Průměr Kabelu	32 mm
Otvor Sběrnice	25,5 x 25,5 40,5 x 10,5 32,5 x 20,5

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Těsnění	Ne
---------	----

Prostředí

Standardy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certifikácia Výrobkov	EAC CE
Stupeň Krytí Ip	IP20
Relativna Vlhkosť	0...95 %
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25...60 °C

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	9,000 cm
Šírka Balenia 1	7,300 cm
Dĺžka Balenia 1	12,000 cm
Package 1 Weight	400,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Počet Výrobkov V Balení 2	25
Výška Balenia 2	30,000 cm
Šírka Balenia 2	30,000 cm
Dĺžka Balenia 2	40,000 cm
Hmotnosť Balenia 2	10,440 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	V súlade s výnimkami
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.