



### Základní popis

Rad	Unica
Označenie rady	Unica (standard)
Typ produktu alebo komponentu	SAT socket
Prezentácia zariadenia	Mechanismus
Typ TV zásuvky	Jednotlivý samec
Barevný odstín	White

### Doplňky

SAT konektor	Samec IEC 9,52 mm
Útlum	11 dB TV signál5...2150 MHz
Prútok proudu DC	Ne
Maximum na linku	1
Počet modulov	2 moduly
Materiál	ASA + PC: mechanism cover
Upevnenie	Zacvaknutím
Hĺbka	28 mm
Šírka	45 mm
Výška	45 mm
Hĺbka vkladania	18 mm
Čistá hmotnosť	0,073 kg

### Prostředí

Stupeň ochrany IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolitého vzduchu na prevádzku	15...35 °C

Teplota okolitého vzduchu na skladovanie	0...35 °C
Popis prostredia	Olej Odolný UV Aceton Benzín Tekuté mýdlo Alkohol Bélidlo Kapalina na čistení oken
Štandardy	EN 50083-2 EN 50083-4 EN 50083-1 UNE 20-523-79 (2e) DIN 45325 R.D. 1/1998 EMC smérnice R.D. 279/1999 DIN 45330

## Packing Units

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Hmotnosť balenia 1	57,75 g
Výška balenia 1	4,2 cm
Šírka balenia 1	6,6 cm
Dĺžka balenia 1	6,6 cm
Typ balenia 2	BB1
Počet výrobkov v balení 2	10
Hmotnosť balenia 2	638 g
Výška balenia 2	4,5 cm
Šírka balenia 2	13,5 cm
Dĺžka balenia 2	33,5 cm
Typ balenia 3	S02
Počet výrobkov v balení 3	40
Hmotnosť balenia 3	2,534 kg
Výška balenia 3	15 cm
Šírka balenia 3	30 cm
Dĺžka balenia 3	40 cm

## Offer Sustainability

Stav udržateľnej ponuky	Produkt Green Premium
Nariadenie REACH	<a href="#">Deklarácia REACH</a>
Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súlad <a href="#">Deklarácia EÚ RoHS</a>
Neobsahuje toxické ťažké kovy	Áno
Neobsahuje ortuť	Áno
Informácie o výnimke zo smernice RoHS	<a href="#">Áno</a>
Nariadenie RoHS Číny	<a href="#">Deklarácia RoHS Číny</a> Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	<a href="#">Environmentálny profil produktu</a>

## Zmluvná záruka

---

Záruka	18 months
--------	-----------

---