

Produktový list

Špecifikácie



Unica Plus-zás.2x2P+PE-16A 250 VAC-skrut.sv.-biela / kakaová

MGU63.065.871

! Ukončené dňa: 18. 7. 2022

! Ukončené

Základní popis

Rad	Unica
Typ Produktu Alebo Komponentu	Zásuvka
Označenie Rady	Unica Plus
Prezentácia Zariadenia	Kompletní mechanismus
Montáž Zariadenia	Zapustená
Počet Konektorov	2
Konfigurácia Výstupných Pólov	2P + E
Zásuvkový Štandard	Slovensko Česká Republika
Štandardný Popis Výstupu	Uzemňovací kolík
Menovitý Prúd	16 A

Doplňky

Používané Zariadenia	Napájenie
Typ Krytu	With shutter
[Ue] Menovité Prevádzkové Napätie	250 V
Typ Siete	AC
Frekvencia Siete	Column : Value (Slovak) missing
Počet Modulov	4 moduly
Upevnenie	2 piny
Barevný Odstín	Biela
Pripojenia - Svorky	Skrutková svorka
Prúrez Kabelu	0...4 mm² - tuhosť kabelu: pružnosť 0...4 mm² - tuhosť kabelu: pevný
Minimální Vypinací Schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrická Životnosť	10000 cykly, cos phi = 0,8
Izolační Odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická Pevnosť	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Počet Ks V Sadě	Sada 1 krabice

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Hĺbka Vkladania	27 mm
Hĺbka	37 mm
Šírka	90,21 mm
Výška	122,9 mm
Čistá Hmotnosť	0,1153 kg

Prostředí

Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	15...30 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	0...35 °C
Stupeň Ochrany Ik	IK01
Stupeň Ochrany Ip	IP20
Popis Prostredia	Kapalina na čišťení oken Olej Odolný UV Aceton Alkohol Bélidlo Tekuté mýdlo Benzín

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	12,25 cm
Šírka Balenia 1	9 cm
Dĺžka Balenia 1	4,75 cm
Package 1 Weight	119 g

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

✓

Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi
Veľké Obavy(Svhc)

✓

Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

✓

Neobsahuje Ortuť

✓

Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs

Áno

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica EÚ Rohs	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Oeez	Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.
Okružný Profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie