

Produktový list

Špecifikácie



ClimaSys Exchanger air-water 3150W techo

NSYCEW2100W230VR

! Ukončené

Základní popis

Rad	ClimaSys
Názov Produktu	ClimaSys CE
Typ Produktu Alebo Komponentu	Výměník vzduch-voda
Mounting Type	Na horní část rozvaděče
Chladicí Výkon	2100 W

Doplňky

Tlak	1 mPA pro vodu
Flow Rate	Externí obvod: 250 m3/h
Typ Kontroly	Termostat
Rozsah Nastavenia Teploty	25...50 °C
Kontrolovaná Kapalina	Voda
Vstupní Napětí	230 V Column : Value (Slovak) missing
[In] Menovitý Prúd	0,5 A
Rozbehový Prúd	1 A
Spotreba Energie Vo W	90 W
Druh Výstupu	Kontakt střídače
Výška	Externí: 310 mm
Šířka	Externí: 600 mm
Hloubka	Externí: 365 mm
Čistá Hmotnosť	26 kg
Noise Level	64 dB
Materiál	Ocel
Farba	Šedá (RAL 7035)
Podmienka Využitia	Skříň musí mít krytí nejméně IP54 Vnější teplota může být vyšší než vnitřní teplota

Prostředí

Ip Degree Of Protection	IP54 vyhovuje DIN 40050
Certifikácia Výrobkov	UL

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------