

Produktový list

Špecifikácie



PratiKa-priem.zás.vstavaná
rovná-3P+E-16A 415 VAC-IP67-
rýchlop. prip.

PKY16G734

Základní popis

Rad	PratiKa
Typ Produktu Alebo Komponentu	Patice
Skrátený Názov Zariadenia	PratiKa zásuvka
Kategorie Zástrčky, Zásuvky	Nízké napětí
Poles Description	3P + E
Typ Siete	AC
Standard Pro Zásuvku	Průmyslový

Doplňky

Montážny Režim	Montáž na panel
Zástrčka, Zásuvka, Tvar Ovl. Stanice	Přímá
[In] Menovitý Prúd	16 A
[Ue] Menovité Prevádzkové Napätie	380...415 V
Frekvencia Siete	Column : Value (Slovak) missing
Uzem. Oko Po Směru Hodinových Ručiček	6 h
Zástrčka, Materiál Zásuvky	Column : Value (Slovak) missing: samozhášecí technický polymer
Materiál Kontaktu	Návleky: mosaz
Pripojenia - Svorky	Rychlé připojení
Prierez Kábla	1...4 mm²
Čistá Hmotnosť	0,19 kg
Rozměry (Půdorys) Základny	65 x 85 mm
Výška	85 mm
Šírka	81 mm
Hĺbka	94 mm
Farba	Šedá (RAL 7035)
Barevné Označení Napětí	Červená

Prostředí

Štandardy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Stupeň Krytia Ip	IP67 vyhovuje IEC 60529
Stupeň Ochrany Ik	IK08 conforming to EN 62262

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Požární Odolnost	850 °C vyhovuje IEC 60695-2-1
Relativní Vlhkost	50 % při 40 °C 70 % při 30 °C 90 % při 20 °C
Teplota Okolního Vzduchu Pro Provoz	35 °C (86400 s)

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	10,0 cm
Šírka Balenia 1	9,0 cm
Dĺžka Balenia 1	7,0 cm
Package 1 Weight	161,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	12,0 cm
Šírka Balenia 2	27,0 cm
Dĺžka Balenia 2	26,3 cm
Hmotnosť Balenia 2	1,794 kg
Typ Balenia 3	S03
Počet Výrobkov V Balení 3	30
Výška Balenia 3	30,0 cm
Šírka Balenia 3	30,0 cm
Dĺžka Balenia 3	40,0 cm
Hmotnosť Balenia 3	5,869 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



RoHS/REACH

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortuť

 Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	V súlade s výnimkami
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Produkt mimo rozsahu RoHS Číny. Deklarácia látok pre Vašu informáciu.
Okružný Profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie