

Produktový list

Špecifikácie



Prepínač striedavý r.6, Sedna D/E, IP44, béžová

SDD212106

Základní popis

Rad	Sedna
Typ Produktu Alebo Komponentu	Spínač
Prezentácia Zariadenia	Mechanizmus s upevňovacím rámom
Používané Zariadenia	Control switch
Počet Kolísk/Kolísk (Krytov Kolísk)	1
Funkcia Prepínača	Střídavý přepínač
Menovitý Prúd	10 AX
[Ue] Menovité Prevádzkové Napätie	250 V
Typ Siete	AC
Frekvencia Siete	50 Hz
Barevný Odstín	Béžová (RAL 1013)

Doplňky

Prevedenie	Elektromechanické
Montáž Zariadenia	Zapustená
Akčný Člen	Kolébka
Typ Zátaze	1 lampa, předradník : integrovaný predradník (100 W)
Povrchová Konečná Úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
Kind Of Terminals	Bezskrutkové svorky
Povrchová Úprava	Neupravená
Rozsah Výkonu	2300 W
Prierez Kábla	1,5...2,5 mm²
Wire Structure	Pevný Ohybný Pružnosť
Dĺžka Odizolovaného Vodiča	13 mm
Stupeň Ochrany Ik	IK02
Upevnenie	Strmene, rozsah rozťazenia upevňovacích svoriek: 51...70 mm Skrutky, rozsah rozťazenia upevňovacích svoriek:
Výška	73 mm
Šírka	73 mm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

Hĺbka	38 mm
Depth Of Visual Part	24 mm
Čistá Hmotnosť	0,064 kg
Cielený Kanál	Profesionálny Urob si sám

Prostředí

Stupeň Ochrany Ip	IP44
Conformity Mark	CE
Certifikácia Výrobkov	EAC
Štandardy	IEC 60669-1

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	4,500 cm
Šírka Balenia 1	8,000 cm
Dĺžka Balenia 1	8,000 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Počet Výrobkov V Balení 2	10
Výška Balenia 2	9,500 cm
Šírka Balenia 2	18,500 cm
Dĺžka Balenia 2	27,500 cm
Hmotnosť Balenia 2	828,000 g
Typ Balenia 3	S04
Počet Výrobkov V Balení 3	120
Výška Balenia 3	30,000 cm
Šírka Balenia 3	40,000 cm
Dĺžka Balenia 3	60,000 cm
Hmotnosť Balenia 3	10,589 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je prísľubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Spríevodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)



Udržateľné balenie Priehľadnosť RoHS/REACH

Výkonnosť zdrojov

- ☒ Sustainable Packaging

Výkonnosť v oblasti blahobytu

- ☒ Na Základe Nariadenia Reach
Neobsahuje Látky Vzbudzujúce Veľmi Veľké Obavy(Svhc)

- ☒ Neobsahuje Toxické Ťažké Kovy

- ☒ Neobsahuje Ortuť

- ☒ Informácie O Výnimke Zo Smernice Rohs [Áno](#)

Certifikácie a normy

Nariadenie Reach	Deklarácia REACH
Smernica Eú Rohs	Súlad Deklarácia EÚ RoHS
Nariadenie Rohs Číny	Deklarácia RoHS Číny Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
Zverejňovanie Informácií O Životnom Prostredí	Environmentálny profil produktu
Okružný Profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie