



závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač

XACB4913

Základní popis

Sortiment Výrobkov	Harmony XAC
Typ Produktu Alebo Komponentu	Závěsný ovladač
Skrácený Názov Zariadenia	XACB

Doplňky

Typ Ovladače	Dvojité izolovaný
Materiál Rozvádzača	Polyester vyztužený sklem
Typ Elektrického Obvodu	Column : Value (Slovak) missing
Typ Rozváděče	Zkompletovaný, připravený k použití
Provedení Ovladače	Řízení 1rychlostního motoru zvedáku
Složení Ovládače	4 tlačítka + 1 nouzový vypínač
Typ Ovládacího Tlačítka	Tlačítko stop Ø 40 mm 3 V jištění západkou První tlačítko 2 pólový raise, slow Druhé tlačítko 2 pólový lower, slow Čtvrté tlačítko 2 pólový left, slow Třetí tlačítko 2 pólový right, slow
Kompatibilita	XESD1191 pro reverzaci XACS499 pro nouzové zastavení
Mechanické Blokování	S mechanickým blokováním mezi páry
Barva Ovládače	Žlutá
Připojení - Svorky	Šroubové svorky, 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
Štandardy	CSA C22.2 č. 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Certifikácia Výrobkov	CSA typ 4
Protective Treatment	TH
Teplota Okolitého Vzduchu Na Prevádzku	-25...70 °C
Teplota Okolitého Vzduchu Na Skladovanie	-40...70 °C
Odolnosť Proti Vibráciám	15 gn (f= 10...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnosť Proti Oťresům	100 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
Kategorie Přepětí	Třída II vyhovuje IEC 61140
Stupeň Krytia Ip	IP65 vyhovuje IEC 60529
Mechanická Trvanlivosť	1000000 cykly
Kabelová Průchodka	Přizový návlak s odstupňovaným vstupem 10...22 mm

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

[Ithe] Jmenovitý Tepelný Proud	12 A
[Ui] Jmenovité Izolační Napětí	Kontakt nouzového vypínače: 400 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1 600 V vyhovuje CSA
[Uimp] Jmenovité Impulzní Výdržné Napětí	6 kV vyhovuje IEC 60947-1
Funkce Kontaktu	Mžiková funkce
Ovládací Síla	17 N tlačítko 40 N nouzové zastavení
Zkratová Ochrana	10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ aM
Jmenovitý Výkon (Hp)	2 hp při 240 V, CSA certifikováno 3 hp při 600 V, CSA certifikováno 5 hp při 400 V, CSA certifikováno
Jmen. Prac. Výkon (W)	2200 W AC-3 při 240 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-3 při 400 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-4 při 240 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 2200 W AC-4 při 400 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
Elektrická Životnost	300000 cykly AC-3, 2200 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 300000 cykly AC-3, 2200 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 300000 cykly AC-4, 2200 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 300000 cykly AC-4, 2200 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 500000 cykly AC-3, 1500 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 500000 cykly AC-4, 1500 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 800000 cykly AC-3, 1500 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A 800000 cykly AC-4, 1500 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
Popis Svorek Iso Č.*1	(23-24)NO (43-44)NO (13-14)NO (33-34)NO
Popis Svorek Iso Č.*2	(21-22)NC (11-12)NC (31-32)NC
Označenie Svoriek	(13-14) Z (11-12) V
Čistá Hmotnosť	1,26 kg

baliace jednotky

Typ Balenia 1	PCE
Počet Výrobkov V Balení 1	1
Výška Balenia 1	9,000 cm
Šírka Balenia 1	70,500 cm
Dĺžka Balenia 1	10,000 cm
Package 1 Weight	1,669 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Počet Výrobkov V Balení 2	25
Výška Balenia 2	75,000 cm
Šírka Balenia 2	60,000 cm
Dĺžka Balenia 2	80,000 cm

Hmotnosť Balenia 2	54,725 kg
--------------------	-----------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Udržateľnosť

Značka **Green Premium™** je záväzok spoločnosti Schneider Electric dodávať produkty s najlepším environmentálnym výkonom vo svojej triede. Green Premium je príslubom súladu s najnovšími nariadeniami, transparentnosti v oblasti vplyvov na životné prostredie, ako aj produktov obehového hospodárstva a produktov s nízkymi emisiami CO₂.

Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu je biela kniha, ktorá objasňuje globálne normy pre environmentálne značky a to, ako interpretovať environmentálne vyhlásenia.

[Sprievodca hodnotením udržateľnosti produktu >](#)

Výkonnosť v oblasti blahobytu

 Neobsahuje Ortut'

 Informácie O Výnimke Zo Smernice [Áno](#)
Rohs

Nariadenie Reach [Deklarácia REACH](#)

Smernica Eú Rohs Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)

Nariadenie Rohs Číny [Deklarácia RoHS Číny](#)

Oeez Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychádzvať do odpadkových košov.